

Leva de acero, con tope

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero.

Versión:

Cincado.

Indicación:


*A en mm con longitud de carcasa H=18 mm, H=30 mm y H=50 mm.

Accesorios:

Cuartos de vuelta de cinc, cierre con llave K2216.

Cuartos de vuelta de cinc, cierre con llave, versión larga K2217.

Planos



Nuestros productos

Leva de acero, con tope

Nuestros productos

Leva de acero, con tope

Referencia	Versión 2	A	A	A	B	B1	L
		Con longitud de carcasa H=18	Con longitud de carcasa H=30	Con longitud de carcasa H=50			
K2218.13506	acodado hacia arriba	6	18	38	19	8,1	35
K2218.13508	acodado hacia arriba	8	20	40	19	8,1	35
K2218.13510	acodado hacia arriba	10	22	42	19	8,1	35
K2218.13513	acodado hacia arriba	13	25	45	19	8,1	35
K2218.13514	acodado hacia arriba	14	26	46	19	8,1	35
K2218.13516	acodado hacia arriba	16	28	48	19	8,1	35
K2218.13518	recto	18	30	50	19	8,1	35
K2218.13520	acodado hacia abajo	20	32	52	19	8,1	35
K2218.13522	acodado hacia abajo	22	34	54	19	8,1	35
K2218.13524	acodado hacia abajo	24	36	56	19	8,1	35
K2218.13526	acodado hacia abajo	26	38	58	19	8,1	35
K2218.13528	acodado hacia abajo	28	40	60	19	8,1	35
K2218.14504	acodado hacia arriba	4	16	36	19	8,1	45
K2218.14506	acodado hacia arriba	6	18	38	19	8,1	45
K2218.14508	acodado hacia arriba	8	20	40	19	8,1	45
K2218.14510	acodado hacia arriba	10	22	42	19	8,1	45
K2218.14513	acodado hacia arriba	13	25	45	19	8,1	45
K2218.14514	acodado hacia arriba	14	26	46	19	8,1	45
K2218.14516	acodado hacia arriba	16	28	48	19	8,1	45
K2218.14518	recto	18	30	50	19	8,1	45
K2218.14520	acodado hacia abajo	20	32	52	19	8,1	45
K2218.14522	acodado hacia abajo	22	34	54	19	8,1	45
K2218.14524	acodado hacia abajo	24	36	56	19	8,1	45
K2218.14526	acodado hacia abajo	26	38	58	19	8,1	45
K2218.14528	acodado hacia abajo	28	40	60	19	8,1	45
K2218.14530	acodado hacia abajo	30	42	62	19	8,1	45
K2218.14532	acodado hacia abajo	32	44	64	19	8,1	45
K2218.14534	acodado hacia abajo	34	46	66	19	8,1	45
K2218.14536	acodado hacia abajo	36	48	68	19	8,1	45
K2218.14538	acodado hacia abajo	38	50	70	19	8,1	45
K2218.14540	acodado hacia abajo	40	52	72	19	8,1	45
K2218.14542	acodado hacia abajo	42	54	74	19	8,1	45