

Seguros KL de acero

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:
Acero para muelles.


Versión:
Cincado.

Indicación:
Los seguros KL impiden la extracción axial en árboles, ejes y pernos con perforación o ranura. Para conexiones que se tienen que soltar con frecuencia y rapidez.

Se pueden montar y desmontar de forma fácil y rápida, tanto con una herramienta como sin ella.

Accesorios:
Pernos con ranura para bloqueo de árbol adecuados para cabezas de horquilla K1454.

Planos



Nuestros productos

Seguros KL de acero

| Referencia | A | B | B1 | D1 | D2 | H | H1 | L | M | Z |
|------------|------|------|-------|-------|-------|-----|-----|---------|------|------|
| K2231.0407 | 6,6 | 4,3 | 7,2 | 4 | 3,2 | 0,4 | 2,8 | 2 | 0,64 | 0,5 |
| K2231.0508 | 7,5 | 5,2 | 8,4 | 5 | 4 | 0,5 | 2,8 | 2,5 | 0,74 | 0,5 |
| K2231.0611 | 10,6 | 6,8 | 11,25 | 6 | 5 | 0,5 | 3,5 | 3 | 0,74 | 1 |
| K2231.0812 | 11,5 | 7,4 | 11,9 | 8 | 6 | 0,5 | 4,5 | 3,5 | 0,94 | 0,5 |
| K2231.1016 | 15,5 | 9,5 | 16,3 | 10 | 8 | 0,6 | 5,9 | 4,5 | 1,05 | 1 |
| K2231.1217 | 16,8 | 10,5 | 18 | 12 | 9 | 0,6 | 6,3 | 5,5 | 1,15 | 1 |
| K2231.1419 | 19,2 | 12,2 | 20 | 14 | 10 | 0,7 | 6,8 | 5,5 | 1,25 | 1,25 |
| K2231.1623 | 22,7 | 14,3 | 24 | 16-18 | 12-13 | 0,8 | 7,6 | 5,5-6 | 1,35 | 1,5 |
| K2231.2434 | 34 | 19 | 34 | 20-25 | 16-19 | 1 | 9,8 | 5,5-6,5 | 1,9 | 1,5 |

