

## Demi-charnières en aluminium, externes

### Description de l'article/illustrations du produit



### Description

**Matière :**

Aluminium.

**Finition :**

Anodisé.

**Nota :**

Demi-charnières pour éléments de surface et profilés aluminium.

Les demi-charnières peuvent être configurées individuellement.

Rotation à 360°.

Fixation à l'aide de vis FHC conformes à la norme DIN 7991 / ISO 10642.

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.

Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire.

Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influencer sur les valeurs définies.


**Accessoires :**

Axe K2104.

Cache de recouvrement K2105.

## Demi-charnières en aluminium, externes

Dessins



### Aperçu des articles

#### Demi-charnières en aluminium, externes

Référence	A1	A3	B2	B4	D	D1	D2	S	Nombre d'alésages	F1 (N)	F2 (N)
K2103.18502	10,5	18	50	30	5,3	10	6,1	4	2	100	150
K2103.23502	12,9	23,4	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
K2103.28502	15,2	27,7	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
K2103.36502	19,25	35,8	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
K2103.38502	20,2	37,7	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
K2103.43502	22,7	42,7	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
K2103.48502	25,2	47,7	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150
K2103.58502	30,2	57,7	50	30	6,4	10	6,1	4	2	100	150