Tampões

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Carcaça em termoplástico poliamida 66, tampa em poliamida 66. Filtro de ar em poliuretano (PU-Espuma), O-Ring de borracha (NBR).

Versão:
Carcaça preta, tampa vermelha. Grau de filtragem 50 µm.

Faixa de temperatura:
Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.

Indicação de desenho:
Forma A: sem ventilação
Forma B: com ventilação
Forma C: com ventilação e filtro de ar

1) O-Ring
2) Filtro de ar apenas na forma C

Desenhos



Visão geral dos artigos

Tampões

Código do artigo	Forma	D	D1	D2	L	L1	S mín.
K0451.13018	A	30	18	23	14	14	8
K0451.13020	A	30	20	24	14	15,5	8
K0451.13026	A	30	26	30	14	16,5	9,5
K0451.13030	A	30	30	34	14	17	9,5
K0451.23018	B	30	18	23	14	14	8
K0451.23020	B	30	20	24	14	15,5	8
K0451.23026	B	30	26	30	14	16,5	9,5
K0451.23030	B	30	30	34	14	17	9,5
K0451.33018	C	30	18	23	14	14	8
K0451.33020	C	30	20	24	14	15,5	8
K0451.33026	C	30	26	30	14	16,5	9,5
K0451.33030	C	30	30	34	14	17	9,5

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Tampões

Visão geral dos artigos

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG