

Volantes de plástico - inch

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

INCH
Parts



Descrição

Material:

Termoplástico, grafite escuro.


Versão:

Peças de aço brunido.


Indicação:

A cobertura do cubo é fornecida desmontada.

Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através da união por chaveta, utilizando um travessão ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.



Desenhos



Visão geral dos artigos

Volantes

Volantes de plástico - inch**Visão geral dos artigos**

Código do artigo	Versão 1	Versão 2	Tamanho	D	D1	D2	D3	A1	H	L1	L3
K0256.1080CO	furo de ajuste	sem furo transversal	1	25	80	0,375	19	2,5	17,5	13	37,5
K0256.2100CO	furo de ajuste	sem furo transversal	2	28	100	0,375	19	3	20	13	44
K0256.2100CP	furo de ajuste	sem furo transversal	2	28	100	0,5	19	3	20	13	44
K0256.3125CP	furo de ajuste	sem furo transversal	3	35	125	0,5	25	4	23,5	18,5	53
K0256.4160CP	furo de ajuste	sem furo transversal	4	45	160	0,5	25	5,6	28	18,5	64,5
K0256.4160CQ	furo de ajuste	sem furo transversal	4	45	160	0,625	25	5,6	28	18,5	64,5