

Clé à ergot articulée avec nez

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :
Acier spécial.

Finition :
Trempe et bruni.


Nota :
Pour écrous à encoches DIN 1804, écrous à roulement DIN 981 et nos vérins de nivellement K0057 / K0097 / K0115 / K0119 / K0692 / K0693 / K0694 / K0695 / K2403 / K2404 (deux clés à ergot sont nécessaires pour le montage des vérins de nivellement).

Avec bords arrondis pour une meilleure prise en main.

Mode d'emploi :
Fonctionnement régulier et préréglage optimisé grâce à la rondelle à ressort supplémentaire.
Utilisation à une seule main possible.

Avantages :
Couple plus élevé grâce à une tige plus longue.
L'ergot articulé allongé garantit un enroulement complet et une manipulation sûre.
Le rivet renforcé permet de transmettre des forces plus importantes.

Dessins



Aperçu des articles

Clé à ergot articulée avec nez

Référence	D min.	D max.	H	L	pour écrou à encoches DIN 1804	pour écrou de roulement DIN 981	T	P1
K2400.020035	20	35	27	165	M08 - M18	M12 - M20	4	10,5
K2400.035060	35	60	41	210	M30 - M38	M24 - M40	5	12,5
K2400.060090	60	90	57	280	M40 - M60	M42 - M65	6	14,5

Clé à ergot articulée avec nez

Aperçu des articles
