

## Zawiasy wyczepiane, lewe, tworzywo sztuczne

Opis artykułu/ilustracje produktu



### Opis

#### Materiał:

Termoplast wzmocniony włóknem szklanym. Oś – stal nierdzewna.

#### Wersja:

Zawias – czarny. Oś – z połyskiem.

#### Wskazówka:


Na życzenie wszystkie zawiasy mogą być wykonane z noskami prowadzącymi (szerokość 6, 8 i 10 mm) do profili aluminiowych. Taka wersja ułatwia montaż, zabezpiecza zawias przed przekręceniem i zwiększa obciążalność.

Podane wartości obciążenia zawiasów to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiegokolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia ustalono w warunkach laboratoryjnych. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy zawias jest odpowiedni do danego zastosowania.

Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są zawiasy, rodzaje mocowania, warunki atmosferyczne, a także zużycie.

### Rysunki



### Przegląd artykułów

# Zawiasy wyczepiane, lewe, tworzywo sztuczne

## Przegląd artykułów

### Zawiasy wyczepiane, lewe, tworzywo sztuczne

| Nr Zamówienia | A    | A1   | A2   | A3   | A4   | B  | B2 | D1  | D2 | D3 | H | F1<br>N | F2<br>N |
|---------------|------|------|------|------|------|----|----|-----|----|----|---|---------|---------|
| K0434.1251515 | 52   | 15   | 15   | 26   | 26   | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 625     | 425     |
| K0434.1251518 | 55,5 | 15   | 17,5 | 26   | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 700     | 500     |
| K0434.1251520 | 61,5 | 15   | 20   | 26   | 35,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 700     | 400     |
| K0434.1251523 | 64,5 | 15   | 22,5 | 26   | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 800     | 350     |
| K0434.1251525 | 69,5 | 15   | 25   | 26   | 43,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 800     | 325     |
| K0434.1251528 | 74,5 | 15   | 27,5 | 26   | 48,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 800     | 320     |
| K0434.1251533 | 83,5 | 15   | 32,5 | 26   | 57,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 800     | 240     |
| K0434.1301815 | 55,5 | 17,5 | 15   | 29,5 | 26   | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 750     | 450     |
| K0434.1301818 | 59   | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 750     | 500     |
| K0434.1301820 | 65   | 17,5 | 20   | 29,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 750     | 400     |
| K0434.1301823 | 68   | 17,5 | 22,5 | 29,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 800     | 350     |
| K0434.1301825 | 73   | 17,5 | 25   | 29,5 | 43,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 800     | 350     |
| K0434.1301828 | 78   | 17,5 | 27,5 | 29,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 800     | 350     |
| K0434.1301833 | 87   | 17,5 | 32,5 | 29,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 800     | 240     |
| K0434.1352015 | 61,5 | 20   | 15   | 35,5 | 26   | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 750     | 400     |
| K0434.1352018 | 65   | 20   | 17,5 | 35,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 750     | 500     |
| K0434.1352020 | 71   | 20   | 20   | 35,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 750     | 400     |
| K0434.1352023 | 74   | 20   | 22,5 | 35,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 800     | 350     |
| K0434.1352025 | 79   | 20   | 25   | 35,5 | 43,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 800     | 350     |
| K0434.1352028 | 84   | 20   | 27,5 | 35,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 900     | 350     |
| K0434.1352033 | 93   | 20   | 32,5 | 35,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 800     | 240     |
| K0434.1402315 | 64,5 | 22,5 | 15   | 38,5 | 26   | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 650     | 425     |
| K0434.1402318 | 68   | 22,5 | 17,5 | 38,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 750     | 500     |
| K0434.1402320 | 74   | 22,5 | 20   | 38,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 750     | 400     |
| K0434.1402323 | 77   | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 800     | 400     |
| K0434.1402328 | 87   | 22,5 | 27,5 | 38,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 800     | 350     |
| K0434.1402333 | 96   | 22,5 | 32,5 | 38,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 800     | 240     |
| K0434.1452515 | 69,5 | 25   | 15   | 43,5 | 26   | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 650     | 425     |
| K0434.1452518 | 73   | 25   | 17,5 | 43,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 750     | 500     |
| K0434.1452520 | 79   | 25   | 20   | 43,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 700     | 400     |
| K0434.1452523 | 82   | 25   | 22,5 | 43,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 800     | 350     |
| K0434.1452525 | 87   | 25   | 25   | 43,5 | 43,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 800     | 325     |
| K0434.1452528 | 92   | 25   | 27,5 | 43,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 800     | 320     |
| K0434.1452533 | 101  | 25   | 32,5 | 43,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 800     | 240     |
| K0434.1502815 | 74,5 | 27,5 | 15   | 48,5 | 26   | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 650     | 425     |
| K0434.1502818 | 78   | 27,5 | 17,5 | 48,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 750     | 500     |
| K0434.1502820 | 84   | 27,5 | 20   | 48,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 700     | 400     |
| K0434.1502823 | 87   | 27,5 | 22,5 | 48,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 800     | 350     |
| K0434.1502828 | 97   | 27,5 | 27,5 | 48,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 800     | 320     |
| K0434.1502833 | 106  | 27,5 | 32,5 | 48,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 800     | 240     |
| K0434.1603315 | 83,5 | 32,5 | 15   | 57,5 | 26   | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 650     | 425     |
| K0434.1603318 | 87   | 32,5 | 17,5 | 57,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 750     | 500     |
| K0434.1603320 | 93   | 32,5 | 20   | 57,5 | 35,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 700     | 400     |
| K0434.1603323 | 96   | 32,5 | 22,5 | 57,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 800     | 350     |
| K0434.1603325 | 101  | 32,5 | 25   | 57,5 | 43,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 800     | 325     |
| K0434.1603328 | 106  | 32,5 | 27,5 | 57,5 | 48,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 900     | 320     |
| K0434.1603333 | 115  | 32,5 | 32,5 | 57,5 | 57,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6  | 14 | 9 | 900     | 240     |