

Regulowane zawiasy przykręcane ze stali nierdzewnej

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal nierdzewna 1.4571.

Wersja:

satynowana i polerowana.

Wskazówka:


Zawias przykręcany do drzwi wewnętrznych, przykręcany od zewnątrz, trzpień gwintowany umożliwia regulację wysokości o ± 4 mm. Zawartość tytanu w stali nierdzewnej 1.4571 podwyższa odporność na korozję. Kąt otwarcia wynosi maks. 180°.

Wskazówka dotycząca planu:

1) Trzpień gwintowany M4, DIN 916

Regulowane zawiasy przykręcane ze stali nierdzewnej

Rysunki



Przegląd artykułów

Regulowane zawiasy przykręcane ze stali nierdzewnej

Nr Zamówienia	A	A1	A2	A3	A4	B	B2	B3	D1	D2	H	H1
K1346.06884617	114	17	46	26	88	100	80	10	6,3	8	28	6