

Trzpień montażowy zamykany

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Opis produktu:

Trzpień montażowy służy do szybkiego, prostego łączenia elementów konstrukcyjnych. Wariant zamykany zapobiega przypadkowemu poluzowaniu połączenia.

Po otwarciu zamka cylindrycznego dociskowego za pomocą klucza można odryglować obydwie kule i zamocować łączone części. Jeśli zamek cylindryczny dociskowy zostanie wciśnięty ręcznie, kule bezpiecznie zablokują połączenie. Odblokowanie kul można wykonać tylko za pomocą klucza.

Materiał:

Części stalowe – nierdzewne.

Zamek Zamak.

Klucz stalowy ocynkowany.

Wersja:

Z połyskiem.

Wskazówka:

Siła ścinania z podwójnym cięciem $(F) = S \cdot \tau \cdot aB \text{ maks}$

Dane siły ścinania są teoretycznym obciążeniem zrywającym. Są to niewiążące wartości orientacyjne, które nie uwzględniają współczynników bezpieczeństwa oraz podawane są przy wykluczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Podane wartości służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej prawnie gwarancji właściwości.

Wartości obciążenia zostały obliczone zgodnie z DIN 50141. Każdy użytkownik musi indywidualnie ustalić, czy trzpień montażowy jest odpowiedni do danego zastosowania.

Wpływ na ustalone wartości mogą mieć różne materiały, w których stosowane są trzpienie montażowe, warunki atmosferyczne, a także zużycie.

Zamek dociskowy jest wspólnie zamykany. Wszystkie cylindry zamykające można otwierać tym samym kluczem. Trzpień montażowy zamykany są dostarczane z dwoma kluczami.

Na zapytanie:

Dodatkowe wersje.

Wyposażenie:

Tuleje mocujące do trzpieni montażowych K0724

Spiralny kabel zabezpieczający K0367

Linki zabezpieczające z pętlą K0367

Kółko z drutu K0367


Wskazówka dotycząca planu:

Forma A: z wgłębieniem pod palec

Forma B: z wgłębieniem pod palec i pierścieniem

Trzpień montażowy zamykany

Rysunki



Przegląd artykułów

Trzpień montażowy ze stali nierdzewnej zamykany

Nr Zamówienia	Forma	Typ formy	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	SW	Otwór ustalający H11	Siła ścinania podwójnego maks.kN
K1803.002208020	A	z wgłębieniem pod palec	22	8	9,5	20	-	20	7,8	49,2	-	-	27,8	28	21	8	38
K1803.002208025	A	z wgłębieniem pod palec	22	8	9,5	20	-	25	7,8	49,2	-	-	32,8	28	21	8	38
K1803.002208030	A	z wgłębieniem pod palec	22	8	9,5	20	-	30	7,8	49,2	-	-	37,8	28	21	8	38
K1803.002208035	A	z wgłębieniem pod palec	22	8	9,5	20	-	35	7,8	49,2	-	-	42,8	28	21	8	38
K1803.002208040	A	z wgłębieniem pod palec	22	8	9,5	20	-	40	7,8	49,2	-	-	47,8	28	21	8	38
K1803.002208045	A	z wgłębieniem pod palec	22	8	9,5	20	-	45	7,8	49,2	-	-	52,8	28	21	8	38
K1803.002208050	A	z wgłębieniem pod palec	22	8	9,5	20	-	50	7,8	49,2	-	-	57,8	28	21	8	38
K1803.002210020	A	z wgłębieniem pod palec	22	10	12	20	-	20	8,9	49,2	-	-	28,9	28	21	10	60
K1803.002210025	A	z wgłębieniem pod palec	22	10	12	20	-	25	8,9	49,2	-	-	33,9	28	21	10	60
K1803.002210030	A	z wgłębieniem pod palec	22	10	12	20	-	30	8,9	49,2	-	-	38,9	28	21	10	60
K1803.002210035	A	z wgłębieniem pod palec	22	10	12	20	-	35	8,9	49,2	-	-	43,9	28	21	10	60
K1803.002210040	A	z wgłębieniem pod palec	22	10	12	20	-	40	8,9	49,2	-	-	48,9	28	21	10	60
K1803.002210045	A	z wgłębieniem pod palec	22	10	12	20	-	45	8,9	49,2	-	-	53,9	28	21	10	60
K1803.002210050	A	z wgłębieniem pod palec	22	10	12	20	-	50	8,9	49,2	-	-	58,9	28	21	10	60
K1803.002210060	A	z wgłębieniem pod palec	22	10	12	20	-	60	8,9	49,2	-	-	68,9	28	21	10	60
K1803.002212025	A	z wgłębieniem pod palec	22	12	14,5	20	-	25	9,9	49,2	-	-	34,9	28	21	12	86
K1803.002212030	A	z wgłębieniem pod palec	22	12	14,5	20	-	30	9,9	49,2	-	-	39,9	28	21	12	86
K1803.002212035	A	z wgłębieniem pod palec	22	12	14,5	20	-	35	9,9	49,2	-	-	44,9	28	21	12	86
K1803.002212040	A	z wgłębieniem pod palec	22	12	14,5	20	-	40	9,9	49,2	-	-	49,9	28	21	12	86
K1803.002212045	A	z wgłębieniem pod palec	22	12	14,5	20	-	45	9,9	49,2	-	-	54,9	28	21	12	86
K1803.002212050	A	z wgłębieniem pod palec	22	12	14,5	20	-	50	9,9	49,2	-	-	59,9	28	21	12	86
K1803.002212060	A	z wgłębieniem pod palec	22	12	14,5	20	-	60	9,9	49,2	-	-	69,9	28	21	12	86
K1803.002212070	A	z wgłębieniem pod palec	22	12	14,5	20	-	70	9,9	49,2	-	-	79,9	28	21	12	86
K1803.002212080	A	z wgłębieniem pod palec	22	12	14,5	20	-	80	9,9	49,2	-	-	89,9	28	21	12	86
K1803.002216030	A	z wgłębieniem pod palec	22	16	19	20	-	30	13,1	51,2	-	-	43,1	28	21	16	153
K1803.002216035	A	z wgłębieniem pod palec	22	16	19	20	-	35	13,1	51,2	-	-	48,1	28	21	16	153
K1803.002216040	A	z wgłębieniem pod palec	22	16	19	20	-	40	13,1	51,2	-	-	53,1	28	21	16	153
K1803.002216045	A	z wgłębieniem pod palec	22	16	19	20	-	45	13,1	51,2	-	-	58,1	28	21	16	153
K1803.002216050	A	z wgłębieniem pod palec	22	16	19	20	-	50	13,1	51,2	-	-	63,1	28	21	16	153
K1803.002216060	A	z wgłębieniem pod palec	22	16	19	20	-	60	13,1	51,2	-	-	73,1	28	21	16	153
K1803.002216070	A	z wgłębieniem pod palec	22	16	19	20	-	70	13,1	51,2	-	-	83,1	28	21	16	153
K1803.002216080	A	z wgłębieniem pod palec	22	16	19	20	-	80	13,1	51,2	-	-	93,1	28	21	16	153
K1803.102208020	B	z wgłębieniem pod palec i pierścieniem	22	8	9,5	20	33	20	7,8	49,2	69,3	30,3	27,8	28	21	8	38
K1803.102208025	B	z wgłębieniem pod palec i pierścieniem	22	8	9,5	20	33	25	7,8	49,2	69,3	30,3	32,8	28	21	8	38
K1803.102208030	B	z wgłębieniem pod palec i pierścieniem	22	8	9,5	20	33	30	7,8	49,2	69,3	30,3	37,8	28	21	8	38
K1803.102208035	B	z wgłębieniem pod palec i pierścieniem	22	8	9,5	20	33	35	7,8	49,2	69,3	30,3	42,8	28	21	8	38
K1803.102208040	B	z wgłębieniem pod palec i pierścieniem	22	8	9,5	20	33	40	7,8	49,2	69,3	30,3	47,8	28	21	8	38
K1803.102208045	B	z wgłębieniem pod palec i pierścieniem	22	8	9,5	20	33	45	7,8	49,2	69,3	30,3	52,8	28	21	8	38
K1803.102208050	B	z wgłębieniem pod palec i pierścieniem	22	8	9,5	20	33	50	7,8	49,2	69,3	30,3	57,8	28	21	8	38

Trzpień montażowy zamykany

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Typ formy	D	D1	D2	D3	D4	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	SW	Otwór ustalający H11	Siła ścinania podwójnego maks.kN
K1803.102210020	B	z wgłębieniem pod palec i pierścieniem	22	10	12	20	33	20	8,9	49,2	69,3	30,3	28,9	28	21	10	60
K1803.102210025	B	z wgłębieniem pod palec i pierścieniem	22	10	12	20	33	25	8,9	49,2	69,3	30,3	33,9	28	21	10	60
K1803.102210030	B	z wgłębieniem pod palec i pierścieniem	22	10	12	20	33	30	8,9	49,2	69,3	30,3	38,9	28	21	10	60
K1803.102210035	B	z wgłębieniem pod palec i pierścieniem	22	10	12	20	33	35	8,9	49,2	69,3	30,3	43,9	28	21	10	60
K1803.102210040	B	z wgłębieniem pod palec i pierścieniem	22	10	12	20	33	40	8,9	49,2	69,3	30,3	48,9	28	21	10	60
K1803.102210045	B	z wgłębieniem pod palec i pierścieniem	22	10	12	20	33	45	8,9	49,2	69,3	30,3	53,9	28	21	10	60
K1803.102210050	B	z wgłębieniem pod palec i pierścieniem	22	10	12	20	33	50	8,9	49,2	69,3	30,3	58,9	28	21	10	60
K1803.102210060	B	z wgłębieniem pod palec i pierścieniem	22	10	12	20	33	60	8,9	49,2	69,3	30,3	68,9	28	21	10	60
K1803.102212025	B	z wgłębieniem pod palec i pierścieniem	22	12	14,5	20	33	25	9,9	49,2	69,3	30,3	34,9	28	21	12	86
K1803.102212030	B	z wgłębieniem pod palec i pierścieniem	22	12	14,5	20	33	30	9,9	49,2	69,3	30,3	39,9	28	21	12	86
K1803.102212035	B	z wgłębieniem pod palec i pierścieniem	22	12	14,5	20	33	35	9,9	49,2	69,3	30,3	44,9	28	21	12	86
K1803.102212040	B	z wgłębieniem pod palec i pierścieniem	22	12	14,5	20	33	40	9,9	49,2	69,3	30,3	49,9	28	21	12	86
K1803.102212045	B	z wgłębieniem pod palec i pierścieniem	22	12	14,5	20	33	45	9,9	49,2	69,3	30,3	54,9	28	21	12	86
K1803.102212050	B	z wgłębieniem pod palec i pierścieniem	22	12	14,5	20	33	50	9,9	49,2	69,3	30,3	59,9	28	21	12	86
K1803.102212060	B	z wgłębieniem pod palec i pierścieniem	22	12	14,5	20	33	60	9,9	49,2	69,3	30,3	69,9	28	21	12	86
K1803.102212070	B	z wgłębieniem pod palec i pierścieniem	22	12	14,5	20	33	70	9,9	49,2	69,3	30,3	79,9	28	21	12	86
K1803.102212080	B	z wgłębieniem pod palec i pierścieniem	22	12	14,5	20	33	80	9,9	49,2	69,3	30,3	89,9	28	21	12	86
K1803.102216030	B	z wgłębieniem pod palec i pierścieniem	22	16	19	20	33	30	13,1	51,2	69,3	30,3	43,1	28	21	16	153
K1803.102216035	B	z wgłębieniem pod palec i pierścieniem	22	16	19	20	33	35	13,1	51,2	69,3	30,3	48,1	28	21	16	153
K1803.102216040	B	z wgłębieniem pod palec i pierścieniem	22	16	19	20	33	40	13,1	51,2	69,3	30,3	53,1	28	21	16	153
K1803.102216045	B	z wgłębieniem pod palec i pierścieniem	22	16	19	20	33	45	13,1	51,2	69,3	30,3	58,1	28	21	16	153
K1803.102216050	B	z wgłębieniem pod palec i pierścieniem	22	16	19	20	33	50	13,1	51,2	69,3	30,3	63,1	28	21	16	153
K1803.102216060	B	z wgłębieniem pod palec i pierścieniem	22	16	19	20	33	60	13,1	51,2	69,3	30,3	73,1	28	21	16	153
K1803.102216070	B	z wgłębieniem pod palec i pierścieniem	22	16	19	20	33	70	13,1	51,2	69,3	30,3	83,1	28	21	16	153
K1803.102216080	B	z wgłębieniem pod palec i pierścieniem	22	16	19	20	33	80	13,1	51,2	69,3	30,3	93,1	28	21	16	153