

Języczki ze stali nierdzewnej bez ogranicznika

Opis artykułu/ilustracje produktu



Opis

Materiał:

Stal nierdzewna 1.4301.

Wersja:

Z połyskiem.


Wskazówka:

*A w mm przy długości obudowy H=26,1 mm.

Wyposażenie:

Zamek z cynku, do straży pożarnej, DIN 14925 K2219.

Rysunki



Przegląd artykułów

Języczki ze stali nierdzewnej bez ogranicznika

Nr Zamówienia	Wersja 2	A przy H=26,1	B	B1	L
K2221.145X521	zakrzywiona w dół	52,1	19,5	8,1	45
K2221.145X501	zakrzywiona w dół	50,1	19,5	8,1	45
K2221.145X481	zakrzywiona w dół	48,1	19,5	8,1	45
K2221.145X461	zakrzywiona w dół	46,1	19,5	8,1	45
K2221.145X441	zakrzywiona w dół	44,1	19,5	8,1	45
K2221.145X421	zakrzywiona w dół	42,1	19,5	8,1	45
K2221.145X401	zakrzywiona w dół	40,1	19,5	8,1	45
K2221.145X381	zakrzywiona w dół	38,1	19,5	8,1	45
K2221.145X361	zakrzywiona w dół	36,1	19,5	8,1	45
K2221.145X341	zakrzywiona w dół	34,1	19,5	8,1	45
K2221.145X321	zakrzywiona w dół	32,1	19,5	8,1	45
K2221.145X301	zakrzywiona w dół	30,1	19,5	8,1	45

Języczki ze stali nierdzewnej bez ogranicznika

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Wersja 2	A przy H=26,1	B	B1	L
K2221.145X281	zakrzywiona w dół	28,1	19,5	8,1	45
K2221.145X261	prosty	26,1	19,5	8,1	45
K2221.145X241	zakrzywiona w górę	24,1	19,5	8,1	45
K2221.145X221	zakrzywiona w górę	22,1	19,5	8,1	45
K2221.145X201	zakrzywiona w górę	20,1	19,5	8,1	45
K2221.145X181	zakrzywiona w górę	18,1	19,5	8,1	45
K2221.145X161	zakrzywiona w górę	16,1	19,5	8,1	45
K2221.145X141	zakrzywiona w górę	14,1	19,5	8,1	45
K2221.145X121	zakrzywiona w górę	12,1	19,5	8,1	45