

Шарниры из нержавеющей стали свариваемые

Описание товара/фотография продукта

**Описание****Материал:**

Нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение:

Без покрытия.

Указание:

Шарниры, состоящие из свариваемой профильной стали.


Штифт прочно закреплен в нижней половине шарнира.

Различное качество стали для сварных швов и опор, на которых закреплены рулоны ленты, должны быть равны или лучше чем:

Нержавеющая сталь 1.4301.

Шарниры из нержавеющей стали свариваемые

Чертежи



Обзор изделий

Шарниры из нержавеющей, свариваемые

| Номер заказа | A | B | D | D1 |
|-----------------|------|-----|----|----|
| K0985.010060033 | 12 | 60 | 10 | 6 |
| K0985.013080033 | 15,5 | 80 | 13 | 8 |
| K0985.016100033 | 20 | 100 | 16 | 10 |
| K0985.016120033 | 20 | 120 | 16 | 11 |
| K0985.020150033 | 25,5 | 150 | 20 | 13 |
| K0985.020180033 | 25,5 | 180 | 20 | 14 |