


Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Описание товара/фотография продукта



Вывод из зацепления  
путем поднятия



## Описание

### Материал:

Рукоятка литьё из цинкового сплава DIN EN 12844.  
Стальные части, коэффициент прочности 5.8.

### Исполнение:

Рычаг чёрное полимерное покрытие.  
Сталь, воронёная.

### Указание:

Серийно поставляются:  
чёрный шелковисто-матовый, серебро металлик.

Для  $L \geq 60$  мм длина резьбы составляет 60 мм

### По запросу:

Другие варианты наружной резьбы, длина болта, цвета а так же специальное исполнение.


Величина „Н1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.

### Указание на чертеже:

1) Конический конец DIN EN ISO 4753

## Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали

Чертежи



### Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Размер	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	Число зубьев	L
K0116.1051X10	Цвет чёрный шелковисто-матовый	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	10
K0116.1051X15	Цвет чёрный шелковисто-матовый	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	15
K0116.1051X20	Цвет чёрный шелковисто-матовый	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	20
K0116.1051X25	Цвет чёрный шелковисто-матовый	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	25
K0116.1051X30	Цвет чёрный шелковисто-матовый	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	30
K0116.1051X35	Цвет чёрный шелковисто-матовый	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	35
K0116.1051X40	Цвет чёрный шелковисто-матовый	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	40
K0116.1051X45	Цвет чёрный шелковисто-матовый	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	45
K0116.1051X50	Цвет чёрный шелковисто-матовый	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	50
K0116.1061X10	Цвет чёрный шелковисто-матовый	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	10
K0116.1061X15	Цвет чёрный шелковисто-матовый	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	15
K0116.1061X20	Цвет чёрный шелковисто-матовый	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	20
K0116.1061X25	Цвет чёрный шелковисто-матовый	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	25
K0116.1061X30	Цвет чёрный шелковисто-матовый	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	30
K0116.1061X35	Цвет чёрный шелковисто-матовый	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	35
K0116.1061X40	Цвет чёрный шелковисто-матовый	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	40
K0116.1061X45	Цвет чёрный шелковисто-матовый	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	45
K0116.1061X50	Цвет чёрный шелковисто-матовый	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	50
K0116.2061X15	Цвет чёрный шелковисто-матовый	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	15
K0116.2061X20	Цвет чёрный шелковисто-матовый	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0116.2061X25	Цвет чёрный шелковисто-матовый	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0116.2061X30	Цвет чёрный шелковисто-матовый	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0116.2061X35	Цвет чёрный шелковисто-матовый	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	35
K0116.2061X40	Цвет чёрный шелковисто-матовый	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0116.2061X45	Цвет чёрный шелковисто-матовый	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	45
K0116.2061X50	Цвет чёрный шелковисто-матовый	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50



**Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали**
**Обзор изделий**

Номер заказа	Цвет основы	Размер	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	Число зубьев	L
K0116.4121X60	Цвет чёрный шелковисто-матовый	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	60
K0116.4121X70	Цвет чёрный шелковисто-матовый	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	70
K0116.4121X80	Цвет чёрный шелковисто-матовый	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	80
K0116.4121X90	Цвет чёрный шелковисто-матовый	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	90
K0116.5121X25	Цвет чёрный шелковисто-матовый	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	25
K0116.5121X30	Цвет чёрный шелковисто-матовый	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	30
K0116.5121X35	Цвет чёрный шелковисто-матовый	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	35
K0116.5121X40	Цвет чёрный шелковисто-матовый	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	40
K0116.5121X45	Цвет чёрный шелковисто-матовый	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	45
K0116.5121X50	Цвет чёрный шелковисто-матовый	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	50
K0116.5121X55	Цвет чёрный шелковисто-матовый	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	55
K0116.5121X60	Цвет чёрный шелковисто-матовый	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	60
K0116.5121X70	Цвет чёрный шелковисто-матовый	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	70
K0116.5121X80	Цвет чёрный шелковисто-матовый	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	80
K0116.5121X90	Цвет чёрный шелковисто-матовый	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	90
K0116.5161X25	Цвет чёрный шелковисто-матовый	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	25
K0116.5161X30	Цвет чёрный шелковисто-матовый	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	30
K0116.5161X35	Цвет чёрный шелковисто-матовый	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	35
K0116.5161X40	Цвет чёрный шелковисто-матовый	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	40
K0116.5161X45	Цвет чёрный шелковисто-матовый	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	45
K0116.5161X50	Цвет чёрный шелковисто-матовый	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	50
K0116.5161X55	Цвет чёрный шелковисто-матовый	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	55
K0116.5161X60	Цвет чёрный шелковисто-матовый	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	60
K0116.5161X70	Цвет чёрный шелковисто-матовый	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	70
K0116.5161X80	Цвет чёрный шелковисто-матовый	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	80
K0116.5161X90	Цвет чёрный шелковисто-матовый	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	90
K0116.1053X10	серебро-металлик	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	10
K0116.1053X15	серебро-металлик	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	15
K0116.1053X20	серебро-металлик	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	20
K0116.1053X25	серебро-металлик	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	25
K0116.1053X30	серебро-металлик	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	30
K0116.1053X35	серебро-металлик	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	35
K0116.1053X40	серебро-металлик	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	40
K0116.1053X45	серебро-металлик	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	45
K0116.1053X50	серебро-металлик	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	50
K0116.1063X10	серебро-металлик	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	10
K0116.1063X15	серебро-металлик	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	15
K0116.1063X20	серебро-металлик	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	20
K0116.1063X25	серебро-металлик	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	25
K0116.1063X30	серебро-металлик	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	30
K0116.1063X35	серебро-металлик	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	35
K0116.1063X40	серебро-металлик	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	40
K0116.1063X45	серебро-металлик	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	45
K0116.1063X50	серебро-металлик	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	50
K0116.2063X15	серебро-металлик	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	15
K0116.2063X20	серебро-металлик	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0116.2063X25	серебро-металлик	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0116.2063X30	серебро-металлик	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0116.2063X35	серебро-металлик	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	35
K0116.2063X40	серебро-металлик	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0116.2063X45	серебро-металлик	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	45
K0116.2063X50	серебро-металлик	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50
K0116.2063X55	серебро-металлик	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	55
K0116.2063X60	серебро-металлик	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	60
K0116.2083X15	серебро-металлик	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	15
K0116.2083X20	серебро-металлик	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0116.2083X25	серебро-металлик	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0116.2083X30	серебро-металлик	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0116.2083X35	серебро-металлик	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	35
K0116.2083X40	серебро-металлик	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0116.2083X45	серебро-металлик	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	45
K0116.2083X50	серебро-металлик	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50

**Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали**
**Обзор изделий**

Номер заказа	Цвет основы	Размер	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	Число зубьев	L
K0116.2083X55	серебро-металлик	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	55
K0116.2083X60	серебро-металлик	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	60
K0116.2103X15	серебро-металлик	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	15
K0116.2103X20	серебро-металлик	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0116.2103X25	серебро-металлик	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0116.2103X30	серебро-металлик	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0116.2103X35	серебро-металлик	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	35
K0116.2103X40	серебро-металлик	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0116.2103X45	серебро-металлик	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	45
K0116.2103X50	серебро-металлик	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50
K0116.2103X55	серебро-металлик	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	55
K0116.2103X60	серебро-металлик	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	60
K0116.3083X15	серебро-металлик	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	15
K0116.3083X20	серебро-металлик	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	20
K0116.3083X25	серебро-металлик	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	25
K0116.3083X30	серебро-металлик	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	30
K0116.3083X35	серебро-металлик	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	35
K0116.3083X40	серебро-металлик	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	40
K0116.3083X45	серебро-металлик	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	45
K0116.3083X50	серебро-металлик	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	50
K0116.3083X55	серебро-металлик	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	55
K0116.3083X60	серебро-металлик	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	60
K0116.3103X15	серебро-металлик	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	15
K0116.3103X20	серебро-металлик	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	20
K0116.3103X25	серебро-металлик	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	25
K0116.3103X30	серебро-металлик	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	30
K0116.3103X35	серебро-металлик	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	35
K0116.3103X40	серебро-металлик	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	40
K0116.3103X45	серебро-металлик	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	45
K0116.3103X50	серебро-металлик	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	50
K0116.3103X55	серебро-металлик	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	55
K0116.3103X60	серебро-металлик	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	60
K0116.4103X20	серебро-металлик	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	20
K0116.4103X25	серебро-металлик	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	25
K0116.4103X30	серебро-металлик	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	30
K0116.4103X35	серебро-металлик	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	35
K0116.4103X40	серебро-металлик	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	40
K0116.4103X45	серебро-металлик	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	45
K0116.4103X50	серебро-металлик	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	50
K0116.4103X55	серебро-металлик	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	55
K0116.4103X60	серебро-металлик	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	60
K0116.4103X70	серебро-металлик	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	70
K0116.4103X80	серебро-металлик	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	80
K0116.4103X90	серебро-металлик	4	M10	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	90
K0116.4123X20	серебро-металлик	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	20
K0116.4123X25	серебро-металлик	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	25
K0116.4123X30	серебро-металлик	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	30
K0116.4123X35	серебро-металлик	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	35
K0116.4123X40	серебро-металлик	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	40
K0116.4123X45	серебро-металлик	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	45
K0116.4123X50	серебро-металлик	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	50
K0116.4123X55	серебро-металлик	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	55
K0116.4123X60	серебро-металлик	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	60
K0116.4123X70	серебро-металлик	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	70
K0116.4123X80	серебро-металлик	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	80
K0116.4123X90	серебро-металлик	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	90
K0116.5123X25	серебро-металлик	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	25
K0116.5123X30	серебро-металлик	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	30
K0116.5123X35	серебро-металлик	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	35
K0116.5123X40	серебро-металлик	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	40
K0116.5123X45	серебро-металлик	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	45
K0116.5123X50	серебро-металлик	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	50

**Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из вороненой стали**
**Обзор изделий**

Номер заказа	Цвет основы	Размер	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	Число зубьев	L
K0116.5123X55	серебро-металлик	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	55
K0116.5123X60	серебро-металлик	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	60
K0116.5123X70	серебро-металлик	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	70
K0116.5123X80	серебро-металлик	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	80
K0116.5123X90	серебро-металлик	5	M12	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	90
K0116.5163X25	серебро-металлик	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	25
K0116.5163X30	серебро-металлик	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	30
K0116.5163X35	серебро-металлик	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	35
K0116.5163X40	серебро-металлик	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	40
K0116.5163X45	серебро-металлик	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	45
K0116.5163X50	серебро-металлик	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	50
K0116.5163X55	серебро-металлик	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	55
K0116.5163X60	серебро-металлик	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	60
K0116.5163X70	серебро-металлик	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	70
K0116.5163X80	серебро-металлик	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	80
K0116.5163X90	серебро-металлик	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	90