


Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Описание товара/фотография продукта



Вывод из зацепления
путем поднятия



Описание

Материал:

Рычаг цинковый литой под давлением по DIN EN 12844.
стальные части из нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:

Рычаг чёрное полимерное покрытие.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.

Указание:

Серийно поставляются:
чёрный шелковисто-матовый, серебро металлик.

Для $L \geq 60$ мм длина резьбы составляет 60 мм

По запросу:

Другие варианты наружной резьбы, длина болта, цвета а так же специальное исполнение.


Величина „Н1“ по желанию доступна другой длины при надбавке к цене.

Указание на чертеже:

1) Конический конец DIN EN ISO 4753

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Размер	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	Число зубьев	L
K0117.1051X10	Цвет чёрный шелковисто-матовый	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	10
K0117.1051X15	Цвет чёрный шелковисто-матовый	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	15
K0117.1051X20	Цвет чёрный шелковисто-матовый	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	20
K0117.1051X25	Цвет чёрный шелковисто-матовый	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	25
K0117.1061X10	Цвет чёрный шелковисто-матовый	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	10
K0117.1061X15	Цвет чёрный шелковисто-матовый	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	15
K0117.1061X20	Цвет чёрный шелковисто-матовый	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	20
K0117.1061X25	Цвет чёрный шелковисто-матовый	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	25
K0117.1061X30	Цвет чёрный шелковисто-матовый	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	30
K0117.1061X40	Цвет чёрный шелковисто-матовый	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	40
K0117.1061X50	Цвет чёрный шелковисто-матовый	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	50
K0117.2061X15	Цвет чёрный шелковисто-матовый	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	15
K0117.2061X20	Цвет чёрный шелковисто-матовый	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0117.2061X25	Цвет чёрный шелковисто-матовый	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0117.2061X30	Цвет чёрный шелковисто-матовый	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0117.2061X40	Цвет чёрный шелковисто-матовый	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0117.2061X50	Цвет чёрный шелковисто-матовый	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50
K0117.2061X60	Цвет чёрный шелковисто-матовый	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	60
K0117.2081X15	Цвет чёрный шелковисто-матовый	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	15
K0117.2081X20	Цвет чёрный шелковисто-матовый	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0117.2081X25	Цвет чёрный шелковисто-матовый	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0117.2081X30	Цвет чёрный шелковисто-матовый	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0117.2081X40	Цвет чёрный шелковисто-матовый	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0117.2081X50	Цвет чёрный шелковисто-матовый	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50
K0117.2081X60	Цвет чёрный шелковисто-матовый	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	60

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали
Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Размер	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	Число зубьев	L
K0117.2101X20	Цвет чёрный шелковисто-матовый	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0117.2101X25	Цвет чёрный шелковисто-матовый	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0117.2101X30	Цвет чёрный шелковисто-матовый	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0117.2101X40	Цвет чёрный шелковисто-матовый	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0117.2101X50	Цвет чёрный шелковисто-матовый	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50
K0117.2101X60	Цвет чёрный шелковисто-матовый	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	60
K0117.3081X20	Цвет чёрный шелковисто-матовый	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	20
K0117.3081X25	Цвет чёрный шелковисто-матовый	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	25
K0117.3081X30	Цвет чёрный шелковисто-матовый	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	30
K0117.3081X40	Цвет чёрный шелковисто-матовый	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	40
K0117.3081X50	Цвет чёрный шелковисто-матовый	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	50
K0117.3081X60	Цвет чёрный шелковисто-матовый	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	60
K0117.3101X20	Цвет чёрный шелковисто-матовый	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	20
K0117.3101X25	Цвет чёрный шелковисто-матовый	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	25
K0117.3101X30	Цвет чёрный шелковисто-матовый	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	30
K0117.3101X40	Цвет чёрный шелковисто-матовый	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	40
K0117.3101X50	Цвет чёрный шелковисто-матовый	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	50
K0117.3101X60	Цвет чёрный шелковисто-матовый	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	60
K0117.4121X25	Цвет чёрный шелковисто-матовый	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	25
K0117.4121X30	Цвет чёрный шелковисто-матовый	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	30
K0117.4121X40	Цвет чёрный шелковисто-матовый	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	40
K0117.4121X50	Цвет чёрный шелковисто-матовый	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	50
K0117.4121X60	Цвет чёрный шелковисто-матовый	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	60
K0117.5161X30	Цвет чёрный шелковисто-матовый	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	30
K0117.5161X40	Цвет чёрный шелковисто-матовый	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	40
K0117.5161X50	Цвет чёрный шелковисто-матовый	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	50
K0117.5161X60	Цвет чёрный шелковисто-матовый	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	60
K0117.1053X10	серебро-металлик	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	10
K0117.1053X15	серебро-металлик	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	15
K0117.1053X20	серебро-металлик	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	20
K0117.1053X25	серебро-металлик	1	M5	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	25
K0117.1063X10	серебро-металлик	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	10
K0117.1063X15	серебро-металлик	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	15
K0117.1063X20	серебро-металлик	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	20
K0117.1063X25	серебро-металлик	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	25
K0117.1063X30	серебро-металлик	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	30
K0117.1063X40	серебро-металлик	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	40
K0117.1063X50	серебро-металлик	1	M6	10	13	14	10,5	24,5	4	15	32,5	35,5	39	46	16	50
K0117.2063X15	серебро-металлик	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	15
K0117.2063X20	серебро-металлик	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0117.2063X25	серебро-металлик	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0117.2063X30	серебро-металлик	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0117.2063X40	серебро-металлик	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0117.2063X50	серебро-металлик	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50
K0117.2063X60	серебро-металлик	2	M6	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	60
K0117.2083X15	серебро-металлик	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	15
K0117.2083X20	серебро-металлик	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0117.2083X25	серебро-металлик	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0117.2083X30	серебро-металлик	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0117.2083X40	серебро-металлик	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0117.2083X50	серебро-металлик	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50
K0117.2083X60	серебро-металлик	2	M8	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	60
K0117.2103X20	серебро-металлик	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	20
K0117.2103X25	серебро-металлик	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	25
K0117.2103X30	серебро-металлик	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	30
K0117.2103X40	серебро-металлик	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	40
K0117.2103X50	серебро-металлик	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	50
K0117.2103X60	серебро-металлик	2	M10	13,5	18	18,5	15,5	28,5	6,5	16,5	45,5	49,5	64	73	20	60
K0117.3083X20	серебро-металлик	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	20
K0117.3083X25	серебро-металлик	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	25
K0117.3083X30	серебро-металлик	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	30
K0117.3083X40	серебро-металлик	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	40

Зажимные рычаги, цинковый сплав, с наружной резьбой, резьбовая вставка из нержавеющей стали
Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Размер	X	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	Число зубьев	L
K0117.3083X50	серебро-металлик	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	50
K0117.3083X60	серебро-металлик	3	M8	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	60
K0117.3103X20	серебро-металлик	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	20
K0117.3103X25	серебро-металлик	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	25
K0117.3103X30	серебро-металлик	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	30
K0117.3103X40	серебро-металлик	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	40
K0117.3103X50	серебро-металлик	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	50
K0117.3103X60	серебро-металлик	3	M10	16	21	22	17	37	10	23	57,5	61,5	79	90	22	60
K0117.4123X25	серебро-металлик	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	25
K0117.4123X30	серебро-металлик	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	30
K0117.4123X40	серебро-металлик	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	40
K0117.4123X50	серебро-металлик	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	50
K0117.4123X60	серебро-металлик	4	M12	19	25	26	19	42,5	10	26	67	72	95	108	24	60
K0117.5163X30	серебро-металлик	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	30
K0117.5163X40	серебро-металлик	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	40
K0117.5163X50	серебро-металлик	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	50
K0117.5163X60	серебро-металлик	5	M16	23	30	31	22	49	12	32	79	84	110	126	26	60