

## Ручки бугельные, алюминий, овальные

Описание товара/фотография продукта

# 19"



### Описание


#### Материал:

Алюминий овальной формы.

#### Исполнение:

Поверхность матовая естественный цвет или чёрная анодированная.

### Чертежи



### Обзор изделий

#### Ручки бугельные овальные

Номер заказа	Цвет основы	A	B	D	H	L	Допустимая нагрузка Н
K0202.055051	черный	55	12	M5	40	63	500
K0202.088051	черный	88	12	M5	40	96	500
K0202.100051	черный	100	12	M5	40	108	500
K0202.120051	черный	120	12	M5	40	128	500
K0202.180051	черный	180	12	M5	40	188	500
K0202.200051	черный	200	12	M5	40	208	500
K0202.235051	черный	235	12	M5	40	243	500
K0202.250051	черный	250	12	M5	40	258	500
K0202.055053	натуральный	55	12	M5	40	63	500
K0202.088053	натуральный	88	12	M5	40	96	500
K0202.100053	натуральный	100	12	M5	40	108	500
K0202.120053	натуральный	120	12	M5	40	128	500
K0202.180053	натуральный	180	12	M5	40	188	500

## Ручки бугельные, алюминий, овальные

## Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	A	B	D	H	L	Допустимая нагрузка Н
K0202.200053	натуральный	200	12	M5	40	208	500
K0202.235053	натуральный	235	12	M5	40	243	500
K0202.250053	натуральный	250	12	M5	40	258	500