

## Ручки бугельные, алюминий, узкие, равномерной ширины


### Описание товара/фотография продукта

#### Описание

**Материал:**  
Профиль алюминий EN AW-6060.

**Исполнение:**  
Матовый чёрный или естественный цвет анодированный.

### Чертежи



### Обзор изделий

#### Ручки приборные

Номер заказа	Форма	Цвет основы	A	B	D	H	L	Допустимая нагрузка Н
K0213.12001	A	черный	120	18	M6	40	132	500
K0213.12003	A	натуральный	120	18	M6	40	132	500