

Ручки трубчатые, алюминий, с алюминиевым основанием

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Основание и ручка из алюминия EN AW-6060. Соединительные штифты из нержавеющей стали.

Исполнение:

Основание ручки, обработанное и полублестящее, черного цвета, анодированное.


Ручка, зачищенная, натурального цвета, анодированная или титанового цвета с порошковым покрытием.

Указание:

Ручки трубчатые отличаются массивной конструкцией и высокой допустимой нагрузкой.

Оцинкованные болты M8×16 с шестигранной головкой по DIN 933 и оцинкованные подкладочные шайбы по DIN EN ISO 7089 входят в комплект поставки.

Чертежи



Обзор изделий

Ручки трубчатые, форма А

Ручки трубчатые, алюминий, с алюминиевым основанием

Обзор изделий

Номер заказа Ручка чёрного цвета, анодированная	Номер заказа Ручка титанового цвета с порошковым покрытием	Номер заказа Ручка естественного цвета, анодированная	A B D H L	Допустимая нагрузка Н
K0131.2000811	K0131.2000812	K0131.2000813	20072,5M872,5230	1000
K0131.3000811	K0131.3000812	K0131.3000813	30072,5M872,5330	1000
K0131.4000811	K0131.4000812	K0131.4000813	40072,5M872,5430	1000
K0131.5000811	K0131.5000812	K0131.5000813	50072,5M872,5530	1000

Ручки трубчатые, форма В

Номер заказа Ручка чёрного цвета, анодированная	Номер заказа Ручка титанового цвета с порошковым покрытием	Номер заказа Ручка естественного цвета, анодированная	A B D H L	Допустимая нагрузка Н
K0131.2000821	K0131.2000822	K0131.2000823	20035M867,5230	1000
K0131.3000821	K0131.3000822	K0131.3000823	30035M867,5330	1000
K0131.4000821	K0131.4000822	K0131.4000823	40035M867,5430	1000
K0131.5000821	K0131.5000822	K0131.5000823	50035M867,5530	1000

Ручки трубчатые, форма С

Номер заказа Ручка чёрного цвета, анодированная	Номер заказа Ручка титанового цвета с порошковым покрытием	Номер заказа Ручка естественного цвета, анодированная	A B D H L	Допустимая нагрузка Н
K0131.2000831	K0131.2000832	K0131.2000833	20072,5M877,5216	1000
K0131.3000831	K0131.3000832	K0131.3000833	30072,5M877,5316	1000
K0131.4000831	K0131.4000832	K0131.4000833	40072,5M877,5416	1000
K0131.5000831	K0131.5000832	K0131.5000833	50072,5M877,5516	1000