

Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием

Описание товара/фотография продукта

19"



Описание

Материал:

Ручка, алюминиевая EN AW-6060.
Основание ручки, полиамид, усиленный стекловолокном.
Втулка резьбовая, латунь.


Исполнение:

Ручка тонко-шлифованная и естественный цвет или чёрный анодированный.
Основание алюминиевый или чёрный цвет.

Указание:

Ручка и основа жёстко соединены.

Чертежи



Обзор изделий

Ручки трубчатые

Номер заказа	Цвет основы	Цвет компонента	A	B	D	H	L	Допустимая нагрузка Н
K0236.1055041	натуральный цвет анодированный	алюминиевый цвет	55	12	M4	37	67	300
K0236.1088041	натуральный цвет анодированный	алюминиевый цвет	88	12	M4	37	100	300
K0236.1100041	натуральный цвет анодированный	алюминиевый цвет	100	12	M4	37	112	300
K0236.1120041	натуральный цвет анодированный	алюминиевый цвет	120	12	M4	37	132	300
K0236.1180041	натуральный цвет анодированный	алюминиевый цвет	180	12	M4	37	192	300
K0236.1055042	натуральный цвет анодированный	чёрный	55	12	M4	37	67	300
K0236.1088042	натуральный цвет анодированный	чёрный	88	12	M4	37	100	300
K0236.1100042	натуральный цвет анодированный	чёрный	100	12	M4	37	112	300
K0236.1120042	натуральный цвет анодированный	чёрный	120	12	M4	37	132	300
K0236.1180042	натуральный цвет анодированный	чёрный	180	12	M4	37	192	300
K0236.1055043	чёрный анодированный	алюминиевый цвет	55	12	M4	37	67	300
K0236.1088043	чёрный анодированный	алюминиевый цвет	88	12	M4	37	100	300
K0236.1100043	чёрный анодированный	алюминиевый цвет	100	12	M4	37	112	300
K0236.1120043	чёрный анодированный	алюминиевый цвет	120	12	M4	37	132	300
K0236.1180043	чёрный анодированный	алюминиевый цвет	180	12	M4	37	192	300
K0236.1055044	чёрный анодированный	чёрный	55	12	M4	37	67	300
K0236.1088044	чёрный анодированный	чёрный	88	12	M4	37	100	300

Ручки трубчатые, алюминий, с пластмассовым основанием

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Цвет компонента	A	B	D	H	L	Допустимая нагрузка Н
K0236.1100044	чёрный анодированный	черный	100	12	M4	37	112	300
K0236.1120044	чёрный анодированный	черный	120	12	M4	37	132	300
K0236.1180044	чёрный анодированный	черный	180	12	M4	37	192	300