

## Ручки-барашки односторонние

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Исполнение:


чёрно-серый. Втулка пассивированная синего цвета или нержавеющая сталь, Без покрытия.

#### Указание на чертеже:

Форма К с крышкой.

Форма D без крышки.

### Чертежи



### Обзор изделий

| Номер заказа | Форма | Материал компонента | Цвет крышки           | A  | B   | D  | D2 | H  | H1  | H2   | T  |
|--------------|-------|---------------------|-----------------------|----|-----|----|----|----|-----|------|----|
| K0608.904    | K     | Сталь               | чёрно-серый RAL 7021  | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |
| K0608.9045   | K     | Сталь               | светло-серый RAL 7035 | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |
| K0608.9046   | K     | Сталь               | ярко-красный RAL 3020 | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |
| K0608.9047   | K     | Сталь               | ярко-жёлтый RAL 1021  | 22 | 4,4 | M4 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |
| K0608.905    | K     | Сталь               | чёрно-серый RAL 7021  | 22 | 4,4 | M5 | 12 | 18 | 4,5 | 15,5 | 10 |

## Ручки-барашки односторонние

## Обзор изделий

| Номер заказа | Форма | Материал компонента | Цвет крышки           | A    | B   | D   | D2 | H    | H1  | H2   | T  |
|--------------|-------|---------------------|-----------------------|------|-----|-----|----|------|-----|------|----|
| K0608.9055   | K     | Сталь               | светло-серый RAL 7035 | 22   | 4,4 | M5  | 12 | 18   | 4,5 | 15,5 | 10 |
| K0608.9056   | K     | Сталь               | ярко-красный RAL 3020 | 22   | 4,4 | M5  | 12 | 18   | 4,5 | 15,5 | 10 |
| K0608.9057   | K     | Сталь               | ярко-жёлтый RAL 1021  | 22   | 4,4 | M5  | 12 | 18   | 4,5 | 15,5 | 10 |
| K0608.906    | K     | Сталь               | чёрно-серый RAL 7021  | 22   | 4,4 | M6  | 12 | 18   | 4,5 | 15,5 | 10 |
| K0608.9065   | K     | Сталь               | светло-серый RAL 7035 | 22   | 4,4 | M6  | 12 | 18   | 4,5 | 15,5 | 10 |
| K0608.9066   | K     | Сталь               | ярко-красный RAL 3020 | 22   | 4,4 | M6  | 12 | 18   | 4,5 | 15,5 | 10 |
| K0608.9067   | K     | Сталь               | ярко-жёлтый RAL 1021  | 22   | 4,4 | M6  | 12 | 18   | 4,5 | 15,5 | 10 |
| K0608.105    | K     | Сталь               | чёрно-серый RAL 7021  | 27,5 | 5,1 | M5  | 14 | 24   | 5,8 | 20,8 | 10 |
| K0608.1055   | K     | Сталь               | светло-серый RAL 7035 | 27,5 | 5,1 | M5  | 14 | 24   | 5,8 | 20,8 | 10 |
| K0608.1056   | K     | Сталь               | ярко-красный RAL 3020 | 27,5 | 5,1 | M5  | 14 | 24   | 5,8 | 20,8 | 10 |
| K0608.1057   | K     | Сталь               | ярко-жёлтый RAL 1021  | 27,5 | 5,1 | M5  | 14 | 24   | 5,8 | 20,8 | 10 |
| K0608.106    | K     | Сталь               | чёрно-серый RAL 7021  | 27,5 | 5,1 | M6  | 14 | 24   | 5,8 | 20,8 | 10 |
| K0608.1065   | K     | Сталь               | светло-серый RAL 7035 | 27,5 | 5,1 | M6  | 14 | 24   | 5,8 | 20,8 | 10 |
| K0608.1066   | K     | Сталь               | ярко-красный RAL 3020 | 27,5 | 5,1 | M6  | 14 | 24   | 5,8 | 20,8 | 10 |
| K0608.1067   | K     | Сталь               | ярко-жёлтый RAL 1021  | 27,5 | 5,1 | M6  | 14 | 24   | 5,8 | 20,8 | 10 |
| K0608.208    | K     | Сталь               | чёрно-серый RAL 7021  | 37,5 | 6,3 | M8  | 21 | 36   | 8,5 | 30,5 | 14 |
| K0608.2085   | K     | Сталь               | светло-серый RAL 7035 | 37,5 | 6,3 | M8  | 21 | 36   | 8,5 | 30,5 | 14 |
| K0608.2086   | K     | Сталь               | ярко-красный RAL 3020 | 37,5 | 6,3 | M8  | 21 | 36   | 8,5 | 30,5 | 14 |
| K0608.2087   | K     | Сталь               | ярко-жёлтый RAL 1021  | 37,5 | 6,3 | M8  | 21 | 36   | 8,5 | 30,5 | 14 |
| K0608.210    | K     | Сталь               | чёрно-серый RAL 7021  | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 36   | 8,5 | 30,5 | 14 |
| K0608.2105   | K     | Сталь               | светло-серый RAL 7035 | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 36   | 8,5 | 30,5 | 14 |
| K0608.2106   | K     | Сталь               | ярко-красный RAL 3020 | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 36   | 8,5 | 30,5 | 14 |
| K0608.2107   | K     | Сталь               | ярко-жёлтый RAL 1021  | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 36   | 8,5 | 30,5 | 14 |
| K0608.0904   | K     | нержавеющая сталь   | чёрно-серый RAL 7021  | 22   | 4,4 | M4  | 12 | 18   | 4,5 | 15,5 | 10 |
| K0608.09045  | K     | нержавеющая сталь   | светло-серый RAL 7035 | 22   | 4,4 | M4  | 12 | 18   | 4,5 | 15,5 | 10 |
| K0608.09046  | K     | нержавеющая сталь   | ярко-красный RAL 3020 | 22   | 4,4 | M4  | 12 | 18   | 4,5 | 15,5 | 10 |
| K0608.09047  | K     | нержавеющая сталь   | ярко-жёлтый RAL 1021  | 22   | 4,4 | M4  | 12 | 18   | 4,5 | 15,5 | 10 |
| K0608.0905   | K     | нержавеющая сталь   | чёрно-серый RAL 7021  | 22   | 4,4 | M5  | 12 | 18   | 4,5 | 15,5 | 10 |
| K0608.09055  | K     | нержавеющая сталь   | светло-серый RAL 7035 | 22   | 4,4 | M5  | 12 | 18   | 4,5 | 15,5 | 10 |
| K0608.09056  | K     | нержавеющая сталь   | ярко-красный RAL 3020 | 22   | 4,4 | M5  | 12 | 18   | 4,5 | 15,5 | 10 |
| K0608.09057  | K     | нержавеющая сталь   | ярко-жёлтый RAL 1021  | 22   | 4,4 | M5  | 12 | 18   | 4,5 | 15,5 | 10 |
| K0608.0906   | K     | нержавеющая сталь   | чёрно-серый RAL 7021  | 22   | 4,4 | M6  | 12 | 18   | 4,5 | 15,5 | 10 |
| K0608.09065  | K     | нержавеющая сталь   | светло-серый RAL 7035 | 22   | 4,4 | M6  | 12 | 18   | 4,5 | 15,5 | 10 |
| K0608.09066  | K     | нержавеющая сталь   | ярко-красный RAL 3020 | 22   | 4,4 | M6  | 12 | 18   | 4,5 | 15,5 | 10 |
| K0608.09067  | K     | нержавеющая сталь   | ярко-жёлтый RAL 1021  | 22   | 4,4 | M6  | 12 | 18   | 4,5 | 15,5 | 10 |
| K0608.0105   | K     | нержавеющая сталь   | чёрно-серый RAL 7021  | 27,5 | 5,1 | M5  | 14 | 24   | 5,8 | 20,8 | 10 |
| K0608.01055  | K     | нержавеющая сталь   | светло-серый RAL 7035 | 27,5 | 5,1 | M5  | 14 | 24   | 5,8 | 20,8 | 10 |
| K0608.01056  | K     | нержавеющая сталь   | ярко-красный RAL 3020 | 27,5 | 5,1 | M5  | 14 | 24   | 5,8 | 20,8 | 10 |
| K0608.01057  | K     | нержавеющая сталь   | ярко-жёлтый RAL 1021  | 27,5 | 5,1 | M5  | 14 | 24   | 5,8 | 20,8 | 10 |
| K0608.0106   | K     | нержавеющая сталь   | чёрно-серый RAL 7021  | 27,5 | 5,1 | M6  | 14 | 24   | 5,8 | 20,8 | 10 |
| K0608.01065  | K     | нержавеющая сталь   | светло-серый RAL 7035 | 27,5 | 5,1 | M6  | 14 | 24   | 5,8 | 20,8 | 10 |
| K0608.01066  | K     | нержавеющая сталь   | ярко-красный RAL 3020 | 27,5 | 5,1 | M6  | 14 | 24   | 5,8 | 20,8 | 10 |
| K0608.01067  | K     | нержавеющая сталь   | ярко-жёлтый RAL 1021  | 27,5 | 5,1 | M6  | 14 | 24   | 5,8 | 20,8 | 10 |
| K0608.0208   | K     | нержавеющая сталь   | чёрно-серый RAL 7021  | 37,5 | 6,3 | M8  | 21 | 36   | 8,5 | 30,5 | 14 |
| K0608.02085  | K     | нержавеющая сталь   | светло-серый RAL 7035 | 37,5 | 6,3 | M8  | 21 | 36   | 8,5 | 30,5 | 14 |
| K0608.02086  | K     | нержавеющая сталь   | ярко-красный RAL 3020 | 37,5 | 6,3 | M8  | 21 | 36   | 8,5 | 30,5 | 14 |
| K0608.02087  | K     | нержавеющая сталь   | ярко-жёлтый RAL 1021  | 37,5 | 6,3 | M8  | 21 | 36   | 8,5 | 30,5 | 14 |
| K0608.0210   | K     | нержавеющая сталь   | чёрно-серый RAL 7021  | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 36   | 8,5 | 30,5 | 14 |
| K0608.02105  | K     | нержавеющая сталь   | светло-серый RAL 7035 | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 36   | 8,5 | 30,5 | 14 |
| K0608.02106  | K     | нержавеющая сталь   | ярко-красный RAL 3020 | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 36   | 8,5 | 30,5 | 14 |
| K0608.02107  | K     | нержавеющая сталь   | ярко-жёлтый RAL 1021  | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 36   | 8,5 | 30,5 | 14 |
| K0608.1904   | D     | Сталь               | -                     | 22   | 4,4 | M4  | 12 | 16,1 | 4,5 | 15,5 | 10 |
| K0608.1905   | D     | Сталь               | -                     | 22   | 4,4 | M5  | 12 | 16,1 | 4,5 | 15,5 | 10 |
| K0608.1906   | D     | Сталь               | -                     | 22   | 4,4 | M6  | 12 | 16,1 | 4,5 | 15,5 | 10 |
| K0608.1105   | D     | Сталь               | -                     | 27,5 | 5,1 | M5  | 14 | 22,1 | 5,8 | 20,8 | 10 |
| K0608.1106   | D     | Сталь               | -                     | 27,5 | 5,1 | M6  | 14 | 22,1 | 5,8 | 20,8 | 10 |
| K0608.1208   | D     | Сталь               | -                     | 37,5 | 6,3 | M8  | 21 | 33,3 | 8,5 | 30,5 | 14 |
| K0608.1210   | D     | Сталь               | -                     | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 33,3 | 8,5 | 30,5 | 14 |
| K0608.10904  | D     | нержавеющая сталь   | -                     | 22   | 4,4 | M4  | 12 | 16,1 | 4,5 | 15,5 | 10 |
| K0608.10905  | D     | нержавеющая сталь   | -                     | 22   | 4,4 | M5  | 12 | 16,1 | 4,5 | 15,5 | 10 |
| K0608.10906  | D     | нержавеющая сталь   | -                     | 22   | 4,4 | M6  | 12 | 16,1 | 4,5 | 15,5 | 10 |
| K0608.10105  | D     | нержавеющая сталь   | -                     | 27,5 | 5,1 | M5  | 14 | 22,1 | 5,8 | 20,8 | 10 |

## Ручки-барашки односторонние

## Обзор изделий

| Номер заказа | Форма | Материал компонента | Цвет крышки | A    | B   | D   | D2 | H    | H1  | H2   | T  |
|--------------|-------|---------------------|-------------|------|-----|-----|----|------|-----|------|----|
| K0608.10106  | D     | нержавеющая сталь   | -           | 27,5 | 5,1 | M6  | 14 | 22,1 | 5,8 | 20,8 | 10 |
| K0608.10208  | D     | нержавеющая сталь   | -           | 37,5 | 6,3 | M8  | 21 | 33,3 | 8,5 | 30,5 | 14 |
| K0608.10210  | D     | нержавеющая сталь   | -           | 37,5 | 6,3 | M10 | 21 | 33,3 | 8,5 | 30,5 | 14 |

## Указание(я) к данному товару