

Ручки с накаткой

Описание товара/фотография продукта



 черно-серый RAL 7021	 чистый оранжевый RAL 2004	 сигнально-зелёный RAL 6032	 синий насыщенный RAL 5017
 светло-серый RAL 7035	 красный насыщенный RAL 3020	 рапсово-жёлтый RAL 1021	

Описание

Материал:


Термопласт, цвет черно-серый.

Втулка или болт с резьбой из стали 5.8 или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:

Сталь пассивированная синего цвета или нержавеющая сталь, Без покрытия.

Чертежи



Обзор изделий

Ручки с накаткой

Обзор изделий

Номер заказа	Материал Втулка	Цвет крышки	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
K0247.104	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	M4	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1041	Сталь	оранжевый RAL 2004	M4	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1042	Сталь	ярко-зелёный RAL6032	M4	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1043	Сталь	синий RAL5017	M4	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1045	Сталь	светло-серый RAL 7035	M4	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1046	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M4	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1047	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M4	21	14	19	22	8	10	-
K0247.105	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1051	Сталь	оранжевый RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1052	Сталь	ярко-зелёный RAL6032	M5	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1053	Сталь	синий RAL5017	M5	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1055	Сталь	светло-серый RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1056	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1057	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	10	-
K0247.106	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1061	Сталь	оранжевый RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1062	Сталь	ярко-зелёный RAL6032	M6	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1063	Сталь	синий RAL5017	M6	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1065	Сталь	светло-серый RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1066	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	10	-
K0247.1067	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	10	-
K0247.208	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
K0247.2081	Сталь	оранжевый RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
K0247.2082	Сталь	ярко-зелёный RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
K0247.2083	Сталь	синий RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
K0247.2085	Сталь	светло-серый RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
K0247.2086	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
K0247.2087	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
K0247.308	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	M8	34	22	31	36	13	14	-
K0247.3081	Сталь	оранжевый RAL 2004	M8	34	22	31	36	13	14	-
K0247.3082	Сталь	ярко-зелёный RAL6032	M8	34	22	31	36	13	14	-
K0247.3083	Сталь	синий RAL5017	M8	34	22	31	36	13	14	-
K0247.3085	Сталь	светло-серый RAL 7035	M8	34	22	31	36	13	14	-
K0247.3086	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M8	34	22	31	36	13	14	-
K0247.3087	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	34	22	31	36	13	14	-
K0247.310	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	14	-
K0247.3101	Сталь	оранжевый RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	14	-
K0247.3102	Сталь	ярко-зелёный RAL6032	M10	34	22	31	36	13	14	-
K0247.3103	Сталь	синий RAL5017	M10	34	22	31	36	13	14	-
K0247.3105	Сталь	светло-серый RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	14	-
K0247.3106	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	14	-
K0247.3107	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	14	-
K0247.0104	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	M4	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01041	нержавеющая сталь	оранжевый RAL 2004	M4	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01042	нержавеющая сталь	ярко-зелёный RAL6032	M4	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01043	нержавеющая сталь	синий RAL5017	M4	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01045	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	M4	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01046	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M4	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01047	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M4	21	14	19	22	8	10	-
K0247.0105	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01051	нержавеющая сталь	оранжевый RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01052	нержавеющая сталь	ярко-зелёный RAL6032	M5	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01053	нержавеющая сталь	синий RAL5017	M5	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01055	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01056	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01057	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	10	-
K0247.0106	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01061	нержавеющая сталь	оранжевый RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01062	нержавеющая сталь	ярко-зелёный RAL6032	M6	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01063	нержавеющая сталь	синий RAL5017	M6	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01065	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	10	-
K0247.01066	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	10	-

Обзор изделий

Номер заказа	Материал Втулка	Цвет крышки	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
K0247.01067	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	10	-
K0247.0208	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
K0247.02081	нержавеющая сталь	оранжевый RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
K0247.02082	нержавеющая сталь	ярко-зелёный RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
K0247.02083	нержавеющая сталь	синий RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
K0247.02085	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
K0247.02086	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
K0247.02087	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	14	-
K0247.0308	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	M8	34	22	31	36	13	14	-
K0247.03081	нержавеющая сталь	оранжевый RAL 2004	M8	34	22	31	36	13	14	-
K0247.03082	нержавеющая сталь	ярко-зелёный RAL6032	M8	34	22	31	36	13	14	-
K0247.03083	нержавеющая сталь	синий RAL5017	M8	34	22	31	36	13	14	-
K0247.03085	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	M8	34	22	31	36	13	14	-
K0247.03086	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M8	34	22	31	36	13	14	-
K0247.03087	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	34	22	31	36	13	14	-
K0247.0310	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	14	-
K0247.03101	нержавеющая сталь	оранжевый RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	14	-
K0247.03102	нержавеющая сталь	ярко-зелёный RAL6032	M10	34	22	31	36	13	14	-
K0247.03103	нержавеющая сталь	синий RAL5017	M10	34	22	31	36	13	14	-
K0247.03105	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	14	-
K0247.03106	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	14	-
K0247.03107	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	14	-
K0247.105X10	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	10
K0247.1051X10	Сталь	оранжевый RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	10
K0247.1052X10	Сталь	ярко-зелёный RAL6032	M5	21	14	19	22	8	-	10
K0247.1053X10	Сталь	синий RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	10
K0247.1055X10	Сталь	светло-серый RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	10
K0247.1056X10	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	10
K0247.1057X10	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	10
K0247.105X12	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	12
K0247.1051X12	Сталь	оранжевый RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	12
K0247.1052X12	Сталь	ярко-зелёный RAL6032	M5	21	14	19	22	8	-	12
K0247.1053X12	Сталь	синий RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	12
K0247.1055X12	Сталь	светло-серый RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	12
K0247.1056X12	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	12
K0247.1057X12	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	12
K0247.105X15	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	15
K0247.1051X15	Сталь	оранжевый RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	15
K0247.1052X15	Сталь	ярко-зелёный RAL6032	M5	21	14	19	22	8	-	15
K0247.1053X15	Сталь	синий RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	15
K0247.1055X15	Сталь	светло-серый RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	15
K0247.1056X15	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	15
K0247.1057X15	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	15
K0247.105X20	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	20
K0247.1051X20	Сталь	оранжевый RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	20
K0247.1052X20	Сталь	ярко-зелёный RAL6032	M5	21	14	19	22	8	-	20
K0247.1053X20	Сталь	синий RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	20
K0247.1055X20	Сталь	светло-серый RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	20
K0247.1056X20	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	20
K0247.1057X20	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	20
K0247.105X25	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	25
K0247.1051X25	Сталь	оранжевый RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	25
K0247.1052X25	Сталь	ярко-зелёный RAL6032	M5	21	14	19	22	8	-	25
K0247.1053X25	Сталь	синий RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	25
K0247.1055X25	Сталь	светло-серый RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	25
K0247.1056X25	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	25
K0247.1057X25	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	25
K0247.106X15	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	15
K0247.1061X15	Сталь	оранжевый RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	15
K0247.1062X15	Сталь	ярко-зелёный RAL6032	M6	21	14	19	22	8	-	15
K0247.1063X15	Сталь	синий RAL5017	M6	21	14	19	22	8	-	15
K0247.1065X15	Сталь	светло-серый RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	15

Обзор изделий

Номер заказа	Материал Втулка	Цвет крышки	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
K0247.1066X15	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	15
K0247.1067X15	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	15
K0247.106X20	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	20
K0247.1061X20	Сталь	оранжевый RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	20
K0247.1062X20	Сталь	ярко-зелёный RAL6032	M6	21	14	19	22	8	-	20
K0247.1063X20	Сталь	синий RAL5017	M6	21	14	19	22	8	-	20
K0247.1065X20	Сталь	светло-серый RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	20
K0247.1066X20	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	20
K0247.1067X20	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	20
K0247.106X25	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	25
K0247.1061X25	Сталь	оранжевый RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	25
K0247.1062X25	Сталь	ярко-зелёный RAL6032	M6	21	14	19	22	8	-	25
K0247.1063X25	Сталь	синий RAL5017	M6	21	14	19	22	8	-	25
K0247.1065X25	Сталь	светло-серый RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	25
K0247.1066X25	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	25
K0247.1067X25	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	25
K0247.106X30	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	30
K0247.1061X30	Сталь	оранжевый RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	30
K0247.1062X30	Сталь	ярко-зелёный RAL6032	M6	21	14	19	22	8	-	30
K0247.1063X30	Сталь	синий RAL5017	M6	21	14	19	22	8	-	30
K0247.1065X30	Сталь	светло-серый RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	30
K0247.1066X30	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	30
K0247.1067X30	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	30
K0247.208X20	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
K0247.2081X20	Сталь	оранжевый RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
K0247.2082X20	Сталь	ярко-зелёный RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
K0247.2083X20	Сталь	синий RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
K0247.2085X20	Сталь	светло-серый RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
K0247.2086X20	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
K0247.2087X20	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
K0247.208X25	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
K0247.2081X25	Сталь	оранжевый RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
K0247.2082X25	Сталь	ярко-зелёный RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
K0247.2083X25	Сталь	синий RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
K0247.2085X25	Сталь	светло-серый RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
K0247.2086X25	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
K0247.2087X25	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
K0247.208X30	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
K0247.2081X30	Сталь	оранжевый RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
K0247.2082X30	Сталь	ярко-зелёный RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
K0247.2083X30	Сталь	синий RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
K0247.2085X30	Сталь	светло-серый RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
K0247.2086X30	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
K0247.2087X30	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
K0247.208X40	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
K0247.2081X40	Сталь	оранжевый RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
K0247.2082X40	Сталь	ярко-зелёный RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
K0247.2083X40	Сталь	синий RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
K0247.2085X40	Сталь	светло-серый RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
K0247.2086X40	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
K0247.2087X40	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
K0247.310X20	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	-	20
K0247.3101X20	Сталь	оранжевый RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	-	20
K0247.3102X20	Сталь	ярко-зелёный RAL6032	M10	34	22	31	36	13	-	20
K0247.3103X20	Сталь	синий RAL5017	M10	34	22	31	36	13	-	20
K0247.3105X20	Сталь	светло-серый RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	-	20
K0247.3106X20	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	-	20
K0247.3107X20	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	-	20
K0247.310X30	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	-	30
K0247.3101X30	Сталь	оранжевый RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	-	30
K0247.3102X30	Сталь	ярко-зелёный RAL6032	M10	34	22	31	36	13	-	30
K0247.3103X30	Сталь	синий RAL5017	M10	34	22	31	36	13	-	30

Ручки с накаткой

Обзор изделий

Номер заказа	Материал Втулка	Цвет крышки	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
K0247.3105X30	Сталь	светло-серый RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	-	30
K0247.3106X30	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	-	30
K0247.3107X30	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	-	30
K0247.310X40	Сталь	чёрно-серый RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	-	40
K0247.3101X40	Сталь	оранжевый RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	-	40
K0247.3102X40	Сталь	ярко-зелёный RAL6032	M10	34	22	31	36	13	-	40
K0247.3103X40	Сталь	синий RAL5017	M10	34	22	31	36	13	-	40
K0247.3105X40	Сталь	светло-серый RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	-	40
K0247.3106X40	Сталь	ярко-красный RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	-	40
K0247.3107X40	Сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	-	40
K0247.0105X10	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	10
K0247.01051X10	нержавеющая сталь	оранжевый RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	10
K0247.01052X10	нержавеющая сталь	ярко-зелёный RAL6032	M5	21	14	19	22	8	-	10
K0247.01053X10	нержавеющая сталь	синий RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	10
K0247.01055X10	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	10
K0247.01056X10	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	10
K0247.01057X10	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	10
K0247.0105X12	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	12
K0247.01051X12	нержавеющая сталь	оранжевый RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	12
K0247.01052X12	нержавеющая сталь	ярко-зелёный RAL6032	M5	21	14	19	22	8	-	12
K0247.01053X12	нержавеющая сталь	синий RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	12
K0247.01055X12	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	12
K0247.01056X12	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	12
K0247.01057X12	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	12
K0247.0105X15	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	15
K0247.01051X15	нержавеющая сталь	оранжевый RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	15
K0247.01052X15	нержавеющая сталь	ярко-зелёный RAL6032	M5	21	14	19	22	8	-	15
K0247.01053X15	нержавеющая сталь	синий RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	15
K0247.01055X15	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	15
K0247.01056X15	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	15
K0247.01057X15	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	15
K0247.0105X20	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	20
K0247.01051X20	нержавеющая сталь	оранжевый RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	20
K0247.01052X20	нержавеющая сталь	ярко-зелёный RAL6032	M5	21	14	19	22	8	-	20
K0247.01053X20	нержавеющая сталь	синий RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	20
K0247.01055X20	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	20
K0247.01056X20	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	20
K0247.01057X20	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	20
K0247.0105X25	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	M5	21	14	19	22	8	-	25
K0247.01051X25	нержавеющая сталь	оранжевый RAL 2004	M5	21	14	19	22	8	-	25
K0247.01052X25	нержавеющая сталь	ярко-зелёный RAL6032	M5	21	14	19	22	8	-	25
K0247.01053X25	нержавеющая сталь	синий RAL5017	M5	21	14	19	22	8	-	25
K0247.01055X25	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	M5	21	14	19	22	8	-	25
K0247.01056X25	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M5	21	14	19	22	8	-	25
K0247.01057X25	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M5	21	14	19	22	8	-	25
K0247.0106X15	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	15
K0247.01061X15	нержавеющая сталь	оранжевый RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	15
K0247.01062X15	нержавеющая сталь	ярко-зелёный RAL6032	M6	21	14	19	22	8	-	15
K0247.01063X15	нержавеющая сталь	синий RAL5017	M6	21	14	19	22	8	-	15
K0247.01065X15	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	15
K0247.01066X15	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	15
K0247.01067X15	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	15
K0247.0106X20	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	20
K0247.01061X20	нержавеющая сталь	оранжевый RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	20
K0247.01062X20	нержавеющая сталь	ярко-зелёный RAL6032	M6	21	14	19	22	8	-	20
K0247.01063X20	нержавеющая сталь	синий RAL5017	M6	21	14	19	22	8	-	20
K0247.01065X20	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	20
K0247.01066X20	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	20
K0247.01067X20	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	20
K0247.0106X25	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	25
K0247.01061X25	нержавеющая сталь	оранжевый RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	25
K0247.01062X25	нержавеющая сталь	ярко-зелёный RAL6032	M6	21	14	19	22	8	-	25

Обзор изделий

Номер заказа	Материал Втулка	Цвет крышки	D	D1	D2	D3	H	H1	T	L
K0247.01063X25	нержавеющая сталь	синий RAL5017	M6	21	14	19	22	8	-	25
K0247.01065X25	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	25
K0247.01066X25	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	25
K0247.01067X25	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	25
K0247.0106X30	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	M6	21	14	19	22	8	-	30
K0247.01061X30	нержавеющая сталь	оранжевый RAL 2004	M6	21	14	19	22	8	-	30
K0247.01062X30	нержавеющая сталь	ярко-зелёный RAL6032	M6	21	14	19	22	8	-	30
K0247.01063X30	нержавеющая сталь	синий RAL5017	M6	21	14	19	22	8	-	30
K0247.01065X30	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	M6	21	14	19	22	8	-	30
K0247.01066X30	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M6	21	14	19	22	8	-	30
K0247.01067X30	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	21	14	19	22	8	-	30
K0247.0208X20	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
K0247.02081X20	нержавеющая сталь	оранжевый RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
K0247.02082X20	нержавеющая сталь	ярко-зелёный RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
K0247.02083X20	нержавеющая сталь	синий RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
K0247.02085X20	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
K0247.02086X20	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
K0247.02087X20	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	20
K0247.0208X25	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
K0247.02081X25	нержавеющая сталь	оранжевый RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
K0247.02082X25	нержавеющая сталь	ярко-зелёный RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
K0247.02083X25	нержавеющая сталь	синий RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
K0247.02085X25	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
K0247.02086X25	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
K0247.02087X25	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	25
K0247.0208X30	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
K0247.02081X30	нержавеющая сталь	оранжевый RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
K0247.02082X30	нержавеющая сталь	ярко-зелёный RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
K0247.02083X30	нержавеющая сталь	синий RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
K0247.02085X30	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
K0247.02086X30	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
K0247.02087X30	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	30
K0247.0208X40	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
K0247.02081X40	нержавеющая сталь	оранжевый RAL 2004	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
K0247.02082X40	нержавеющая сталь	ярко-зелёный RAL6032	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
K0247.02083X40	нержавеющая сталь	синий RAL5017	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
K0247.02085X40	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
K0247.02086X40	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
K0247.02087X40	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	26	18	23	26	9,5	-	40
K0247.0310X20	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	-	20
K0247.03101X20	нержавеющая сталь	оранжевый RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	-	20
K0247.03102X20	нержавеющая сталь	ярко-зелёный RAL6032	M10	34	22	31	36	13	-	20
K0247.03103X20	нержавеющая сталь	синий RAL5017	M10	34	22	31	36	13	-	20
K0247.03105X20	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	-	20
K0247.03106X20	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	-	20
K0247.03107X20	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	-	20
K0247.0310X30	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	-	30
K0247.03101X30	нержавеющая сталь	оранжевый RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	-	30
K0247.03102X30	нержавеющая сталь	ярко-зелёный RAL6032	M10	34	22	31	36	13	-	30
K0247.03103X30	нержавеющая сталь	синий RAL5017	M10	34	22	31	36	13	-	30
K0247.03105X30	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	-	30
K0247.03106X30	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	-	30
K0247.03107X30	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	-	30
K0247.0310X40	нержавеющая сталь	чёрно-серый RAL 7021	M10	34	22	31	36	13	-	40
K0247.03101X40	нержавеющая сталь	оранжевый RAL 2004	M10	34	22	31	36	13	-	40
K0247.03102X40	нержавеющая сталь	ярко-зелёный RAL6032	M10	34	22	31	36	13	-	40
K0247.03103X40	нержавеющая сталь	синий RAL5017	M10	34	22	31	36	13	-	40
K0247.03105X40	нержавеющая сталь	светло-серый RAL 7035	M10	34	22	31	36	13	-	40
K0247.03106X40	нержавеющая сталь	ярко-красный RAL 3020	M10	34	22	31	36	13	-	40
K0247.03107X40	нержавеющая сталь	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	34	22	31	36	13	-	40

