

Ручки с накаткой и рукояткой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Термопласт, цвет черно-серый.
Втулка из стали 5.8.

Исполнение:


Сталь с синим пассивированием.

Указание на чертеже:

Форма Н: без поперечного отверстия

Форма М: с поперечным отверстием и установочным винтом

Чертежи



Обзор изделий

Ручки с накаткой и рукояткой

Номер заказа	Форма	Цвет крышки	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	L1	T
K0262.2106	H	чёрно-серый RAL 7021	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
K0262.21061	H	оранжевый RAL 2004	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10

Ручки с накаткой и рукояткой

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет крышки	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	L1	T
K0262.21062	H	ярко-зелёный RAL6032	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
K0262.21063	H	синий RAL5017	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
K0262.21065	H	светло-серый RAL 7035	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
K0262.21066	H	ярко-красный RAL 3020	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
K0262.21067	H	ярко-жёлтый RAL 1021	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
K0262.2206	H	чёрно-серый RAL 7021	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.22061	H	оранжевый RAL 2004	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.22062	H	ярко-зелёный RAL6032	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.22063	H	синий RAL5017	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.22065	H	светло-серый RAL 7035	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.22066	H	ярко-красный RAL 3020	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.22067	H	ярко-жёлтый RAL 1021	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.2308	H	чёрно-серый RAL 7021	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.23081	H	оранжевый RAL 2004	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.23082	H	ярко-зелёный RAL6032	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.23083	H	синий RAL5017	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.23085	H	светло-серый RAL 7035	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.23086	H	ярко-красный RAL 3020	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.23087	H	ярко-жёлтый RAL 1021	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.1106	M	чёрно-серый RAL 7021	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11061	M	оранжевый RAL 2004	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11062	M	ярко-зелёный RAL6032	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11063	M	синий RAL5017	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11065	M	светло-серый RAL 7035	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11066	M	ярко-красный RAL 3020	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11067	M	ярко-жёлтый RAL 1021	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.1206	M	чёрно-серый RAL 7021	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12061	M	оранжевый RAL 2004	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12062	M	ярко-зелёный RAL6032	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12063	M	синий RAL5017	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12065	M	светло-серый RAL 7035	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12066	M	ярко-красный RAL 3020	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12067	M	ярко-жёлтый RAL 1021	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.1308	M	чёрно-серый RAL 7021	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13081	M	оранжевый RAL 2004	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13082	M	ярко-зелёный RAL6032	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13083	M	синий RAL5017	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13085	M	светло-серый RAL 7035	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13086	M	ярко-красный RAL 3020	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13087	M	ярко-жёлтый RAL 1021	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14