

Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Описание товара/фотография продукта

**Описание****Материал:**

Сталь.

Рукоятка из полиамида.

Исполнение:

нитроцементованная сталь, черная анодированная.

Элемент рукоятки синего, черного или красного цвета.

Указание:

Не требующие ухода высококачественные шарнирные втулки.

Сбалансированное и устойчивое усилие при открывании и закрывании.

Оптимальная устойчивость достигается за счет плеча зажима конической формы с С-образным профилем.

По запросу:

Другие цвета рукоятки.

Принадлежности:

K0106

K0098

K0383

K0388

K0390

K0391

K0392

K0393


Указание на чертеже:

1) Упорный штифт, поз. 1

2) Упорный штифт, поз. 2

Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Описание товара/фотография продукта




**product
design
award**




Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Описание товара/фотография продукта



Чертежи



Обзор изделий

Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Устройство прижимное вертикальное с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем

Обзор изделий

Номер заказа	Цвет компонента	Угол поворота держателя позиция 1	Угол поворота держателя позиция 2	Угол поворота держателя без упора	Угол поворота ручки позиция 1	Угол поворота ручки позиция 2	Угол поворота ручки без упора	Усилие		Крепежная сила F2 Н	Зажимное усилие F3 Н	Зажимное усилие F4 Н
								от руки FH - Н	зажима F1 Н			
K0662.005001	синий ультрамариновый RAL 5002	100°	-	147°	64°	-	83°	100	750	1050	620	750
K0662.006001	синий ультрамариновый RAL 5002	56°	83°	152°	46°	56°	83°	160	1350	1650	920	1050
K0662.008001	синий ультрамариновый RAL 5002	13°	93°	158°	26°	61°	86°	190	2000	2800	940	1350
K0662.010001	синий ультрамариновый RAL 5002	6°	97°	176°	19°	59°	91°	250	2500	4500	1500	2800
K0662.012001	синий ультрамариновый RAL 5002	11°	88°	164°	24°	60°	91°	280	3000	5500	1400	2800
K0662.005000	чёрно-серый RAL 7021	100°	-	147°	64°	-	83°	100	750	1050	620	750
K0662.006000	чёрно-серый RAL 7021	56°	83°	152°	46°	56°	83°	160	1350	1650	920	1050
K0662.008000	чёрно-серый RAL 7021	13°	93°	158°	26°	61°	86°	190	2000	2800	940	1350
K0662.010000	чёрно-серый RAL 7021	6°	97°	176°	19°	59°	91°	250	2500	4500	1500	2800
K0662.012000	чёрно-серый RAL 7021	11°	88°	164°	24°	60°	91°	280	3000	5500	1400	2800
K0662.005003	ярко-красный RAL 3020	100°	-	147°	64°	-	83°	100	750	1050	620	750
K0662.006003	ярко-красный RAL 3020	56°	83°	152°	46°	56°	83°	160	1350	1650	920	1050
K0662.008003	ярко-красный RAL 3020	13°	93°	158°	26°	61°	86°	190	2000	2800	940	1350
K0662.010003	ярко-красный RAL 3020	6°	97°	176°	19°	59°	91°	250	2500	4500	1500	2800
K0662.012003	ярко-красный RAL 3020	11°	88°	164°	24°	60°	91°	280	3000	5500	1400	2800

Номер заказа	Цвет компонента	Расположение отверстий	M	A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 C D H L L1																Номер заказа крепежные уголки
				A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C	D	H	L	L1	
K0662.005001	синий ультрамариновый RAL 5002	2	M5x25	1625	4,5	14	24	33	13,2	9,2	22	2	22,5	18	4,5	107,4	65,6	35	K0098.02	
K0662.006001	синий ультрамариновый RAL 5002	3	M6x35	1429	7	12	27	38	17,5	12,5	-	2,5	43,5	24,9	5,5	156,3	86,5	53	K0098.02	
K0662.008001	синий ультрамариновый RAL 5002	3	M8x45	2139	9	19	32	45	20,6	15,6	-	2,5	41,5	32,7	6,8	184,2	107	62	K0098.04	
K0662.010001	синий ультрамариновый RAL 5002	4	M10x55	3250	8	27	45	64	25,5	18,5	38	3,5	47	38,7	9	223,9	153	95	K0098.06	
K0662.012001	синий ультрамариновый RAL 5002	5	M12x70	3253	10,5	-	45	63	28	21	-	3,5	47	46,7	8,8	242,4	173,5	113,5	K0098.06	
K0662.005000	чёрно-серый RAL 7021	2	M5x25	1625	4,5	14	24	33	13,2	9,2	22	2	22,5	18	4,5	107,4	65,6	35	K0098.02	
K0662.006000	чёрно-серый RAL 7021	3	M6x35	1429	7	12	27	38	17,5	12,5	-	2,5	43,5	24,9	5,5	156,3	86,5	53	K0098.02	
K0662.008000	чёрно-серый RAL 7021	3	M8x45	2139	9	19	32	45	20,6	15,6	-	2,5	41,5	32,7	6,8	184,2	107	62	K0098.04	
K0662.010000	чёрно-серый RAL 7021	4	M10x55	3250	8	27	45	64	25,5	18,5	38	3,5	47	38,7	9	223,9	153	95	K0098.06	
K0662.012000	чёрно-серый RAL 7021	5	M12x70	3253	10,5	-	45	63	28	21	-	3,5	47	46,7	8,8	242,4	173,5	113,5	K0098.06	
K0662.005003	ярко-красный RAL 3020	2	M5x25	1625	4,5	14	24	33	13,2	9,2	22	2	22,5	18	4,5	107,4	65,6	35	K0098.02	
K0662.006003	ярко-красный RAL 3020	3	M6x35	1429	7	12	27	38	17,5	12,5	-	2,5	43,5	24,9	5,5	156,3	86,5	53	K0098.02	
K0662.008003	ярко-красный RAL 3020	3	M8x45	2139	9	19	32	45	20,6	15,6	-	2,5	41,5	32,7	6,8	184,2	107	62	K0098.04	
K0662.010003	ярко-красный RAL 3020	4	M10x55	3250	8	27	45	64	25,5	18,5	38	3,5	47	38,7	9	223,9	153	95	K0098.06	
K0662.012003	ярко-красный RAL 3020	5	M12x70	3253	10,5	-	45	63	28	21	-	3,5	47	46,7	8,8	242,4	173,5	113,5	K0098.06	