

Шаровые подпятники для угловых шарниров DIN 71805

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.

Исполнение:

оцинковка с пассивированием.

Указание:


Шаровые подпятники являются запасными частями для угловых шарниров DIN 71802. Подходящие стопорные кольца для формы В. Смотри: предохранительные хомуты для шаровых подпятников. Шаровые подпятники из нержавеющей стали по запросу.

По запросу:


Шаровые подпятники из нержавеющей стали.

Чертежи

Форма А
с пружинным
стопорным кольцом



Форма В
с пружинным стопорным
кольцом и пазом для
предохранительного хомута



Обзор изделий

Шаровые подпятники для угловых шарниров DIN 71805

Номер заказа	Форма	D1	D2	D3	A	E
K0712.0805	A	8	M5	8	22	10,2
K0712.1006	A	10	M6	10	25	11,5
K0712.1308	A	13	M8	13	30	14
K0712.1610	A	16	M10	16	35	15,5
K0712.1612	A	16	M12	16	35	15,5
K0712.1914	A	19	M14x1,5	22	45	21,5
K0712.1916	A	19	M16	22	45	21,5
K0712.080351	B	8	M3,5	8	18	8
K0712.08051	B	8	M5	8	22	10,2
K0712.10061	B	10	M6	10	25	11,5
K0712.13081	B	13	M8	13	30	14
K0712.16101	B	16	M10	16	35	15,5
K0712.16121	B	16	M12	16	35	15,5
K0712.19141	B	19	M14x1,5	22	45	21,5
K0712.19161	B	19	M16	22	45	21,5