

Рукоятки крестообразные из чугуна с полимерным покрытием согласно DIN 6335

Описание товара/фотография продукта



Описание


Материал:
чугун GJL 200.

Исполнение:
полимерное покрытие.

Указание:
Оранжевый RAL 2004,
черный RAL 9005 матовый.

Указание на чертеже:
Форма С: Глухое отверстие
Форма Е: глухое резьбовое отверстие

Чертежи



Обзор изделий

Крестообразные рукоятки из чугуна с полимерным покрытием согласно DIN 6335

Номер заказа	Форма	Цвет основы	D	D1	D2	H	H3	T	T1
K0682.108	C	оранжевый	8	40	14	26	14	15	18
K0682.110	C	оранжевый	10	50	18	34	20	18	21
K0682.112	C	оранжевый	12	63	20	42	25	22	25
K0682.116	C	оранжевый	16	80	25	52	30	28	32
K0682.208	C	черный	8	40	14	26	14	15	18
K0682.210	C	черный	10	50	18	34	20	18	21
K0682.212	C	черный	12	63	20	42	25	22	25
K0682.216	C	черный	16	80	25	52	30	28	32
K0682.308	E	оранжевый	M8	40	14	26	14	15	-
K0682.310	E	оранжевый	M10	50	18	34	20	18	-
K0682.312	E	оранжевый	M12	63	20	42	25	22	-
K0682.316	E	оранжевый	M16	80	25	52	30	28	-
K0682.408	E	черный	M8	40	14	26	14	15	-
K0682.410	E	черный	M10	50	18	34	20	18	-
K0682.412	E	черный	M12	63	20	42	25	22	-

Рукоятки крестообразные из чугуна с полимерным покрытием согласно DIN 6335

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет основы	D	D1	D2	H	H3	T	T1
K0682.416	E	черный	M16	80	25	52	30	28	-