

## Неопреновые нажимные болты

Описание товара/фотография продукта




## Описание

**Материал:**


Винт из стали,  
упор из неопрена.

**Исполнение:**

Неопрен нанесен на головку винта с насечками.  
Болт омедненный.



## Чертежи



## Обзор изделий

## Неопреновые нажимные болты

## Неопреновые нажимные болты

## Обзор изделий

Номер заказа	H	H1	D	D1	D2	S макс.	F макс., H
K0690.08	63	17	M8 x 46	19	12	3	750
K0690.081	43	17	M8 x 26	19	12	3	750
K0690.10	80	19	M10 x 61	19	14	3,5	1000
K0690.101	55	19	M10 x 36	19	14	3,5	1000