

Фиксаторы пружинные со шлицем и упорным болтом, нержавеющая сталь

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Гильза 1.4305.


Упорный болт 1.4034.

Пружина 1.4310.

Исполнение:

Без покрытия, закалка упорного штифта.

Чертежи



Обзор изделий

Фиксаторы пружинные со шлицем и упорным болтом, нержавеющая сталь

Номер заказа	Материал основы	D	D1	H	L	N	Начальная упругость F1 прикл., Н	Конечная упругость F2 прикл., Н
K0314.04	нержавеющая сталь	M4	1,8	1,5	9	0,6	6	20
K0314.05	нержавеющая сталь	M5	2,4	2	12	0,8	6	20
K0314.06	нержавеющая сталь	M6	2,7	2	14	1	7	20
K0314.08	нержавеющая сталь	M8	4	2	16	1,2	15	30
K0314.10	нержавеющая сталь	M10	4,5	2,5	19	1,6	20	35
K0314.12	нержавеющая сталь	M12	6	3,5	22	2	30	55
K0314.16	нержавеющая сталь	M16	8,5	4,5	24	2,5	45	100
K0314.20	нержавеющая сталь	M20	10	6,5	30	2,5	60	120
K0314.104	нержавеющая сталь	M4	1,8	1,5	9	0,6	3	10
K0314.105	нержавеющая сталь	M5	2,4	2	12	0,8	3	10
K0314.106	нержавеющая сталь	M6	2,7	2	14	1	4	10
K0314.108	нержавеющая сталь	M8	4	2	16	1,2	7	15
K0314.110	нержавеющая сталь	M10	4,5	2,5	19	1,6	9	16
K0314.112	нержавеющая сталь	M12	6	3,5	22	2	14	26
K0314.116	нержавеющая сталь	M16	8,5	4,5	24	2,5	22	50
K0314.120	нержавеющая сталь	M20	10	6,5	30	2,5	30	60
K0314.205	нержавеющая сталь	M5	2,4	2	12	0,8	9	25
K0314.206	нержавеющая сталь	M6	2,7	2	14	1	11	25
K0314.208	нержавеющая сталь	M8	4	2	16	1,2	22	43
K0314.210	нержавеющая сталь	M10	4,5	2,5	19	1,6	20	54
K0314.212	нержавеющая сталь	M12	6	3,5	22	2	36	94
K0314.216	нержавеющая сталь	M16	8,5	4,5	24	2,5	60	110

