

## Опоры с дисками с накаткой

## Описание товара/фотография продукта



## Описание

**Материал:**

Полиамид.  
Болт из стали.


**Исполнение:**

цвет черный.  
Болт, оцинкованный.

**Указание:**

Опора регулируемая с рифленой поверхностью для установки. Неподвижная конструкция.

## Чертежи



## Обзор изделий

## Опоры с дисками с накаткой

### Обзор изделий

#### Опоры с дисками с накаткой

Номер заказа	D	D1	H	H1	L	Допустимая нагрузка макс., кН (только при статической нагрузке)
K0677.2805X016	28,5	M5	9,3	25,3	16	2
K0677.2805X020	28,5	M5	9,3	29,3	20	2
K0677.2805X025	28,5	M5	9,3	34,3	25	2
K0677.2805X040	28,5	M5	9,3	49,3	40	2
K0677.2806X016	28,5	M6	9,3	25,3	16	3,5
K0677.2806X020	28,5	M6	9,3	29,3	20	3,5
K0677.2806X030	28,5	M6	9,3	39,3	30	3,5
K0677.2806X040	28,5	M6	9,3	49,3	40	3,5
K0677.2806X050	28,5	M6	9,3	59,3	50	3,5
K0677.2808X016	28,5	M8	9,3	25,3	16	4,5
K0677.2808X020	28,5	M8	9,3	29,3	20	4,5
K0677.2808X030	28,5	M8	9,3	39,3	30	4,5
K0677.2808X040	28,5	M8	9,3	49,3	40	4,5
K0677.2808X050	28,5	M8	9,3	59,3	50	4,5
K0677.2808X060	28,5	M8	9,3	69,3	60	4,5
K0677.2808X080	28,5	M8	9,3	89,3	80	4,5