

## Рукоятки звездообразные из биополимера согласно DIN 6336

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Биополимер. Втулка или резьбовая шпилька из стали.

#### Исполнение:

Втулка или резьбовой болт оцинкованные с синим пассивированием.

Цвет натурального бука с волокнами или черно-серый цвет.

#### Преимущества:

Данный биополимер изготовлен полностью из воспроизводимого сырья (без содержания нефти).

Бережное отношение к ограниченным запасам природных ресурсов  
Древесные волокна происходят на 100 % из местных лесов Германии.

#### Особенности:

Хорошая механическая прочность (проверено, обеспечивается минимум двойная надежность).


Биополимер подлежит переработке (можно сравнить с термопластами).

Предназначено для наружного применения (биологически не разлагается).

Хорошая стойкость по отношению к сильным кислотам и щелочам.

Кратковременная стойкость к спиртам, топливу, минеральным маслам, консистентным смазкам.

### Чертежи



### Обзор изделий

#### Рукоятки звездообразные из биополимера, с внутренней резьбой, согласно DIN 6336

Номер заказа	Форма	Цвет основы	D	D1	D8	H	H3	L	T
K0155.102051143	K	Бук натуральный	M5	32	14	20	10	-	10
K0155.10206143	K	Бук натуральный	M6	32	14	20	10	-	10
K0155.10208143	K	Бук натуральный	M8	40	18	25	13	-	14
K0155.102081143	K	Бук натуральный	M8	50	22	32	17	-	14
K0155.102101143	K	Бук натуральный	M10	40	18	25	13	-	14
K0155.10210143	K	Бук натуральный	M10	50	22	32	17	-	14
K0155.102121143	K	Бук натуральный	M12	50	22	32	17	-	18

## Рукоятки звездообразные из биополимера согласно DIN 6336

### Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет основы	D	D1	D8	H	H3	L	T
K0155.10205190	K	чёрно-серый RAL 7021	M5	32	14	20	10	-	10
K0155.1020690	K	чёрно-серый RAL 7021	M6	32	14	20	10	-	10
K0155.1020890	K	чёрно-серый RAL 7021	M8	40	18	25	13	-	14
K0155.10208190	K	чёрно-серый RAL 7021	M8	50	22	32	17	-	14
K0155.10210190	K	чёрно-серый RAL 7021	M10	40	18	25	13	-	14
K0155.1021090	K	чёрно-серый RAL 7021	M10	50	22	32	17	-	14
K0155.10212190	K	чёрно-серый RAL 7021	M12	50	22	32	17	-	18
K0155.104061143X15	L	Бук натуральный	M6	32	14	20	10	15	-
K0155.10408143X20	L	Бук натуральный	M8	32	14	20	10	20	-
K0155.104081143X25	L	Бук натуральный	M8	40	18	25	13	25	-
K0155.10410143X25	L	Бук натуральный	M10	40	18	25	13	25	-
K0155.104101143X25	L	Бук натуральный	M10	50	22	32	17	25	-
K0155.10412143X25	L	Бук натуральный	M12	50	22	32	17	25	-
K0155.10406190X15	L	чёрно-серый RAL 7021	M6	32	14	20	10	15	-
K0155.1040890X20	L	чёрно-серый RAL 7021	M8	32	14	20	10	20	-
K0155.10408190X25	L	чёрно-серый RAL 7021	M8	40	18	25	13	25	-
K0155.1041090X25	L	чёрно-серый RAL 7021	M10	40	18	25	13	25	-
K0155.10410190X25	L	чёрно-серый RAL 7021	M10	50	22	32	17	25	-
K0155.1041290X25	L	чёрно-серый RAL 7021	M12	50	22	32	17	25	-