

## Ручки с накаткой, Форма К, резьбовой втулкой, с крышкой

### Описание товара/фотография продукта




### Описание

**Материал:**  
Термопласт, цвет черно-серый.  
Втулка из стали 5.8.

**Исполнение:**  
Сталь с синим пассивированием.

### Чертежи



### Обзор изделий

#### Ручки с накаткой, Форма К, резьбовой втулкой, с крышкой

Номер заказа	Форма	Цвет крышки	Размер	D	D1	D2	H	H1	T
K0260.2105	K	чёрно-серый RAL 7021	1	M5	40	16,5	31	13	10
K0260.21051	K	оранжевый RAL 2004	1	M5	40	16,5	31	13	10
K0260.21052	K	ярко-зелёный RAL6032	1	M5	40	16,5	31	13	10
K0260.21053	K	синий RAL5017	1	M5	40	16,5	31	13	10
K0260.21055	K	светло-серый RAL 7035	1	M5	40	16,5	31	13	10
K0260.21056	K	ярко-красный RAL 3020	1	M5	40	16,5	31	13	10
K0260.21057	K	ярко-жёлтый RAL 1021	1	M5	40	16,5	31	13	10
K0260.2106	K	чёрно-серый RAL 7021	1	M6	40	16,5	31	13	10
K0260.21061	K	оранжевый RAL 2004	1	M6	40	16,5	31	13	10
K0260.21062	K	ярко-зелёный RAL6032	1	M6	40	16,5	31	13	10
K0260.21063	K	синий RAL5017	1	M6	40	16,5	31	13	10

## Ручки с накаткой, Форма К, резьбовой втулкой, с крышкой

### Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет крышки	Размер	D	D1	D2	H	H1	T
K0260.21065	K	светло-серый RAL 7035	1	M6	40	16,5	31	13	10
K0260.21066	K	ярко-красный RAL 3020	1	M6	40	16,5	31	13	10
K0260.21067	K	ярко-жёлтый RAL 1021	1	M6	40	16,5	31	13	10
K0260.2108	K	чёрно-серый RAL 7021	1	M8	40	16,5	31	13	14
K0260.21081	K	оранжевый RAL 2004	1	M8	40	16,5	31	13	14
K0260.21082	K	ярко-зелёный RAL6032	1	M8	40	16,5	31	13	14
K0260.21083	K	синий RAL5017	1	M8	40	16,5	31	13	14
K0260.21085	K	светло-серый RAL 7035	1	M8	40	16,5	31	13	14
K0260.21086	K	ярко-красный RAL 3020	1	M8	40	16,5	31	13	14
K0260.21087	K	ярко-жёлтый RAL 1021	1	M8	40	16,5	31	13	14
K0260.2208	K	чёрно-серый RAL 7021	2	M8	50	18	36	15	14
K0260.22081	K	оранжевый RAL 2004	2	M8	50	18	36	15	14
K0260.22082	K	ярко-зелёный RAL6032	2	M8	50	18	36	15	14
K0260.22083	K	синий RAL5017	2	M8	50	18	36	15	14
K0260.22085	K	светло-серый RAL 7035	2	M8	50	18	36	15	14
K0260.22086	K	ярко-красный RAL 3020	2	M8	50	18	36	15	14
K0260.22087	K	ярко-жёлтый RAL 1021	2	M8	50	18	36	15	14
K0260.2210	K	чёрно-серый RAL 7021	2	M10	50	18	36	15	14
K0260.22101	K	оранжевый RAL 2004	2	M10	50	18	36	15	14
K0260.22102	K	ярко-зелёный RAL6032	2	M10	50	18	36	15	14
K0260.22103	K	синий RAL5017	2	M10	50	18	36	15	14
K0260.22105	K	светло-серый RAL 7035	2	M10	50	18	36	15	14
K0260.22106	K	ярко-красный RAL 3020	2	M10	50	18	36	15	14
K0260.22107	K	ярко-жёлтый RAL 1021	2	M10	50	18	36	15	14
K0260.2310	K	чёрно-серый RAL 7021	3	M10	63	22	41	17	14
K0260.23101	K	оранжевый RAL 2004	3	M10	63	22	41	17	14
K0260.23102	K	ярко-зелёный RAL6032	3	M10	63	22	41	17	14
K0260.23103	K	синий RAL5017	3	M10	63	22	41	17	14
K0260.23105	K	светло-серый RAL 7035	3	M10	63	22	41	17	14
K0260.23106	K	ярко-красный RAL 3020	3	M10	63	22	41	17	14
K0260.23107	K	ярко-жёлтый RAL 1021	3	M10	63	22	41	17	14
K0260.2312	K	чёрно-серый RAL 7021	3	M12	63	22	41	17	18
K0260.23121	K	оранжевый RAL 2004	3	M12	63	22	41	17	18
K0260.23122	K	ярко-зелёный RAL6032	3	M12	63	22	41	17	18
K0260.23123	K	синий RAL5017	3	M12	63	22	41	17	18
K0260.23125	K	светло-серый RAL 7035	3	M12	63	22	41	17	18
K0260.23126	K	ярко-красный RAL 3020	3	M12	63	22	41	17	18
K0260.23127	K	ярко-жёлтый RAL 1021	3	M12	63	22	41	17	18