

Ручки с накаткой, Форма Н, с калибровой втулкой, с крышкой

Описание товара/фотография продукта




Описание

Материал:
Термопласт, цвет черно-серый.
Втулка из стали 5.8.

Исполнение:
Сталь с синим пассивированием.

Чертежи



Обзор изделий

Ручки с накаткой, Форма Н, с калибровой втулкой, с крышкой

Номер заказа	Форма	Цвет крышки	Размер	D	D1	D2	H	H1	T
K0260.4106	H	чёрно-серый RAL 7021	1	6	40	16,5	31	13	10
K0260.41061	H	оранжевый RAL 2004	1	6	40	16,5	31	13	10
K0260.41062	H	ярко-зелёный RAL6032	1	6	40	16,5	31	13	10
K0260.41063	H	синий RAL5017	1	6	40	16,5	31	13	10
K0260.41065	H	светло-серый RAL 7035	1	6	40	16,5	31	13	10
K0260.41066	H	ярко-красный RAL 3020	1	6	40	16,5	31	13	10
K0260.41067	H	ярко-жёлтый RAL 1021	1	6	40	16,5	31	13	10
K0260.4208	H	чёрно-серый RAL 7021	2	8	50	18	36	15	14
K0260.42081	H	оранжевый RAL 2004	2	8	50	18	36	15	14
K0260.42082	H	ярко-зелёный RAL6032	2	8	50	18	36	15	14
K0260.42083	H	синий RAL5017	2	8	50	18	36	15	14

Ручки с накаткой, Форма Н, с калибровой втулкой, с крышкой

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет крышки	Размер	D	D1	D2	H	H1	T
K0260.42085	H	светло-серый RAL 7035	2	8	50	18	36	15	14
K0260.42086	H	ярко-красный RAL 3020	2	8	50	18	36	15	14
K0260.42087	H	ярко-жёлтый RAL 1021	2	8	50	18	36	15	14
K0260.4310	H	чёрно-серый RAL 7021	3	10	63	22	41	17	14
K0260.43101	H	оранжевый RAL 2004	3	10	63	22	41	17	14
K0260.43102	H	ярко-зелёный RAL6032	3	10	63	22	41	17	14
K0260.43103	H	синий RAL5017	3	10	63	22	41	17	14
K0260.43105	H	светло-серый RAL 7035	3	10	63	22	41	17	14
K0260.43106	H	ярко-красный RAL 3020	3	10	63	22	41	17	14
K0260.43107	H	ярко-жёлтый RAL 1021	3	10	63	22	41	17	14