

Рукоятки, форма C

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Кнопки, duroпласт PF 31.


Стержень из стали 1.0718 или нержавеющей стали 1.4305.

Исполнение:

Дуропласт, цвет черный, отполированный до блеска.

Сталь вороненая или нержавеющая сталь, Без покрытия.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Форма	D	D1	D2	L	L1	L2
K0179.408X35	Сталь	C	8	M6	20	35	9	31
K0179.408X50	Сталь	C	8	M6	20	50	9	31
K0179.408X65	Сталь	C	8	M6	20	65	9	31
K0179.410X50	Сталь	C	10	M8	25	50	13	38
K0179.410X65	Сталь	C	10	M8	25	65	13	38
K0179.410X80	Сталь	C	10	M8	25	80	13	38
K0179.410X100	Сталь	C	10	M8	25	100	13	38
K0179.412X65	Сталь	C	12	M10	30	65	15	46
K0179.412X80	Сталь	C	12	M10	30	80	15	46
K0179.412X100	Сталь	C	12	M10	30	100	15	46
K0179.412X125	Сталь	C	12	M10	30	125	15	46
K0179.414X80	Сталь	C	14	M12	35	80	16	53
K0179.414X100	Сталь	C	14	M12	35	100	16	53
K0179.414X125	Сталь	C	14	M12	35	125	16	53
K0179.414X160	Сталь	C	14	M12	35	160	16	53
K0179.1408X35	нержавеющая сталь	C	8	M6	20	35	9	31
K0179.1408X50	нержавеющая сталь	C	8	M6	20	50	9	31
K0179.1408X65	нержавеющая сталь	C	8	M6	20	65	9	31
K0179.1410X50	нержавеющая сталь	C	10	M8	25	50	13	38
K0179.1410X65	нержавеющая сталь	C	10	M8	25	65	13	38
K0179.1410X80	нержавеющая сталь	C	10	M8	25	80	13	38
K0179.1410X100	нержавеющая сталь	C	10	M8	25	100	13	38
K0179.1412X65	нержавеющая сталь	C	12	M10	30	65	15	46
K0179.1412X80	нержавеющая сталь	C	12	M10	30	80	15	46
K0179.1412X100	нержавеющая сталь	C	12	M10	30	100	15	46
K0179.1412X125	нержавеющая сталь	C	12	M10	30	125	15	46
K0179.1414X80	нержавеющая сталь	C	14	M12	35	80	16	53
K0179.1414X100	нержавеющая сталь	C	14	M12	35	100	16	53
K0179.1414X125	нержавеющая сталь	C	14	M12	35	125	16	53
K0179.1414X160	нержавеющая сталь	C	14	M12	35	160	16	53

