

## Рукоятки, форма E

## Описание товара/фотография продукта



## Описание

## Материал:

Кнопки, duroпласт PF 31.


Стержень из стали 1.0718 или нержавеющей стали 1.4305.

## Исполнение:

Дуропласт, цвет черный, отполированный до блеска.

Сталь вороненая или нержавеющая сталь, Без покрытия.

## Чертежи



## Обзор изделий

Номер заказа	Исполнение	Форма	D	D1	D2	L	L1	L2
K0179.608X35	Сталь	E	8	M6	17	35	9	45
K0179.608X50	Сталь	E	8	M6	17	50	9	45
K0179.608X65	Сталь	E	8	M6	17	65	9	45
K0179.610X50	Сталь	E	10	M8	23	50	13	61
K0179.610X65	Сталь	E	10	M8	23	65	13	61
K0179.610X80	Сталь	E	10	M8	23	80	13	61
K0179.610X100	Сталь	E	10	M8	23	100	13	61
K0179.612X65	Сталь	E	12	M10	29	65	15	71
K0179.612X80	Сталь	E	12	M10	29	80	15	71
K0179.612X100	Сталь	E	12	M10	29	100	15	71
K0179.612X125	Сталь	E	12	M10	29	125	15	71
K0179.614X80	Сталь	E	14	M12	29	80	16	71
K0179.614X100	Сталь	E	14	M12	29	100	16	71
K0179.614X125	Сталь	E	14	M12	29	125	16	71
K0179.614X160	Сталь	E	14	M12	29	160	16	71
K0179.1608X35	нержавеющая сталь	E	8	M6	17	35	9	45
K0179.1608X50	нержавеющая сталь	E	8	M6	17	50	9	45
K0179.1608X65	нержавеющая сталь	E	8	M6	17	65	9	45
K0179.1610X50	нержавеющая сталь	E	10	M8	23	50	13	61
K0179.1610X65	нержавеющая сталь	E	10	M8	23	65	13	61
K0179.1610X80	нержавеющая сталь	E	10	M8	23	80	13	61
K0179.1610X100	нержавеющая сталь	E	10	M8	23	100	13	61
K0179.1612X65	нержавеющая сталь	E	12	M10	29	65	15	71
K0179.1612X80	нержавеющая сталь	E	12	M10	29	80	15	71
K0179.1612X100	нержавеющая сталь	E	12	M10	29	100	15	71
K0179.1612X125	нержавеющая сталь	E	12	M10	29	125	15	71
K0179.1614X80	нержавеющая сталь	E	14	M12	29	80	16	71
K0179.1614X100	нержавеющая сталь	E	14	M12	29	100	16	71
K0179.1614X125	нержавеющая сталь	E	14	M12	29	125	16	71
K0179.1614X160	нержавеющая сталь	E	14	M12	29	160	16	71

