


Рукоятки звездообразные со стопорной лентой, подобные DIN 6336, внутренняя резьба, форма KS

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Звездообразная рукоятка из термопласта, втулка из стали.
Стопорная лента из эластичного термопластичного уретана (TPU).

Исполнение:

Втулка оцинкованная с синим пассивированием.

Указание:


С помощью стопорной ленты звездообразная рукоятка может стать невыпадаемой при закреплении на основной части. Звездообразная рукоятка остается в непосредственной близости от части оборудования. Таким образом упрощается монтаж/демонтаж звездообразной рукоятки и она становится невыпадаемой частью.

Монтаж:

Монтаж выполняется в ненапрянутом состоянии ленты.
Необходимо следить за состоянием крышки: прикручена или откручена.

Рукоятки звездообразные со стопорной лентой, подобные DIN 6336, внутренняя резьба, форма KS

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет крышки	D	D1	D8	H	H3	H5 макс.	T
K0155.604	KS	чёрный	M4	25	12	16	8	22	10
K0155.6045	KS	светло-серый RAL 7035	M4	25	12	16	8	22	10
K0155.6046	KS	ярко-красный RAL 3020	M4	25	12	16	8	22	10
K0155.6047	KS	ярко-жёлтый RAL 1021	M4	25	12	16	8	22	10
K0155.605	KS	чёрный	M5	25	12	16	8	22	10
K0155.6055	KS	светло-серый RAL 7035	M5	25	12	16	8	22	10
K0155.6056	KS	ярко-красный RAL 3020	M5	25	12	16	8	22	10
K0155.6057	KS	ярко-жёлтый RAL 1021	M5	25	12	16	8	22	10
K0155.6061	KS	чёрный	M6	25	12	16	8	22	10
K0155.60615	KS	светло-серый RAL 7035	M6	25	12	16	8	22	10
K0155.60616	KS	ярко-красный RAL 3020	M6	25	12	16	8	22	10
K0155.60617	KS	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	25	12	16	8	22	10
K0155.6051	KS	чёрный	M5	32	14	20	10	26	10
K0155.60515	KS	светло-серый RAL 7035	M5	32	14	20	10	26	10
K0155.60516	KS	ярко-красный RAL 3020	M5	32	14	20	10	26	10
K0155.60517	KS	ярко-жёлтый RAL 1021	M5	32	14	20	10	26	10
K0155.606	KS	чёрный	M6	32	14	20	10	26	10
K0155.6065	KS	светло-серый RAL 7035	M6	32	14	20	10	26	10
K0155.6066	KS	ярко-красный RAL 3020	M6	32	14	20	10	26	10
K0155.6067	KS	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	32	14	20	10	26	10
K0155.608	KS	чёрный	M8	40	18	25	13	31	14
K0155.6085	KS	светло-серый RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	14
K0155.6086	KS	ярко-красный RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	14
K0155.6087	KS	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	14
K0155.6101	KS	чёрный	M10	40	18	25	13	31	14
K0155.61015	KS	светло-серый RAL 7035	M10	40	18	25	13	31	14
K0155.61016	KS	ярко-красный RAL 3020	M10	40	18	25	13	31	14
K0155.61017	KS	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	40	18	25	13	31	14
K0155.6081	KS	чёрный	M8	50	22	32	17	38	14
K0155.60815	KS	светло-серый RAL 7035	M8	50	22	32	17	38	14
K0155.60816	KS	ярко-красный RAL 3020	M8	50	22	32	17	38	14
K0155.60817	KS	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	50	22	32	17	38	14

Рукоятки звездообразные со стопорной лентой, подобные DIN 6336, внутренняя резьба, форма KS

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет крышки	D	D1	D8	H	H3	H5 макс.	T
K0155.610	KS	чёрный	M10	50	22	32	17	38	14
K0155.6105	KS	светло-серый RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	14
K0155.6106	KS	ярко-красный RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	14
K0155.6107	KS	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	14
K0155.6121	KS	чёрный	M12	50	22	32	17	38	14
K0155.61215	KS	светло-серый RAL 7035	M12	50	22	32	17	38	14
K0155.61216	KS	ярко-красный RAL 3020	M12	50	22	32	17	38	14
K0155.61217	KS	ярко-жёлтый RAL 1021	M12	50	22	32	17	38	14
K0155.6102	KS	чёрный	M10	63	26	40	21	46	14
K0155.61025	KS	светло-серый RAL 7035	M10	63	26	40	21	46	14
K0155.61026	KS	ярко-красный RAL 3020	M10	63	26	40	21	46	14
K0155.61027	KS	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	63	26	40	21	46	14
K0155.612	KS	чёрный	M12	63	26	40	21	46	14
K0155.6125	KS	светло-серый RAL 7035	M12	63	26	40	21	46	14
K0155.6126	KS	ярко-красный RAL 3020	M12	63	26	40	21	46	14
K0155.6127	KS	ярко-жёлтый RAL 1021	M12	63	26	40	21	46	14
K0155.616	KS	чёрный	M16	63	26	40	21	46	14
K0155.6165	KS	светло-серый RAL 7035	M16	63	26	40	21	46	14
K0155.6166	KS	ярко-красный RAL 3020	M16	63	26	40	21	46	14
K0155.6167	KS	ярко-жёлтый RAL 1021	M16	63	26	40	21	46	14