

Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Описание товара/фотография продукта



## Описание

### Материал:

Нержавеющая сталь.

Рукоятка из полиамида.

Скоба разблокировки из термоэластопласта.

### Исполнение:

Без покрытия.

Элемент рукоятки синего, черного или красного цвета.

### Указание:

Не требующие ухода высококачественные шарнирные втулки.

Сбалансированное и устойчивое усилие при открывании и закрывании.

Оптимальная устойчивость достигается за счет плеча зажима конической формы с С-образным профилем.

Включая внутреннюю ригельную блокировку с автоматическим предохранителем.

### По запросу:

Другие цвета рукоятки.

### Принадлежности:


K0106

K0384

K0390


K0392

K0667



Устройство прижимное горизонтальное со стопором с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Чертежи



Обзор изделий

Устройство прижимное горизонтальное со стопором, с горизонтальным основанием и регулируемым нажимным шпинделем, нержавеющая сталь

Номер заказа	Цвет компонента	Расположение отверстий	Угол поворота держателя	Угол поворота ручки	Усилие от руки FH - H	Усилие зажима F1 H	Крепежная сила F2 H	Зажимное усилие F3 H	Зажимное усилие F4 H
K0660.106101	синий ультрамариновый RAL 5002	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200
K0660.108101	синий ультрамариновый RAL 5002	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400
K0660.106100	чёрно-серый RAL 7021	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200
K0660.108100	чёрно-серый RAL 7021	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400
K0660.106103	ярко-красный RAL 3020	3	86°	67°	160	1350	1900	720	1200
K0660.108103	ярко-красный RAL 3020	3	86°	67°	200	2000	2800	830	1400

Номер заказа	Цвет компонента	M	A	A1	A2	B	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C	D	H	H1	L	L1
K0660.106101	синий ультрамариновый RAL 5002	M6x35	26	39	6,5	28	39	17,5	12,5	23	2,5	53,4	25,4	5,5	63,7	59,6	193,3	60,5
K0660.108101	синий ультрамариновый RAL 5002	M8x45	26	44	9	31	45	21	16	24	2,5	51,1	32,2	6,2	73,9	70,1	230,4	74,9
K0660.106100	чёрно-серый RAL 7021	M6x35	26	39	6,5	28	39	17,5	12,5	23	2,5	53,4	25,4	5,5	63,7	59,6	193,3	60,5
K0660.108100	чёрно-серый RAL 7021	M8x45	26	44	9	31	45	21	16	24	2,5	51,1	32,2	6,2	73,9	70,1	230,4	74,9
K0660.106103	ярко-красный RAL 3020	M6x35	26	39	6,5	28	39	17,5	12,5	23	2,5	53,4	25,4	5,5	63,7	59,6	193,3	60,5
K0660.108103	ярко-красный RAL 3020	M8x45	26	44	9	31	45	21	16	24	2,5	51,1	32,2	6,2	73,9	70,1	230,4	74,9