

Упоры

Описание товара/фотография продукта




Описание

Материал:
Сталь закаленная 1. 0503.

Исполнение:
Упор закаленный:
упор, термически улучшенный до 1200–1400 Н/мм², вороненый.
Зубья шлифованные, полированные

Упор незакаленный:
упор (HRC 30), вороненый.
Зубья поверхностно-закаленные и шлифованные, полированные.

Чертежи



Обзор изделий

Упоры

Номер заказа	Исполнение 1	B	D	D1	E	H	H1	L
K0905.5000802	твёрдый упор	24	M8x25	M5	2,5	15	6	25 ±0,01
K0905.5001202	твёрдый упор	48	M12x30	M8	5	22	8	40 ±0,01
K0905.5001602	твёрдый упор	48	M16x40	M8	5	29	12,5	40 ±0,01
K0905.5100802	мягкий упор	24	M8x25	M5	2,5	15	6	31 ±0,1
K0905.5101202	мягкий упор	48	M12x30	M8	5	22	8	50 ±0,1