

Пробки резьбовые с измерительным щупом для масла

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Термопласт, полиамид 66.

Измерительный щуп для масла из стали, цинкофосфатированный.

Исполнение:

Уплотнение, безасбестовое.

Указание:

Форма В имеет вентиляционное отверстие сбоку на шестигранной головке диаметром от 2 до 3,5 мм, в зависимости от размера резьбовой заглушки.

Диапазон температур:

Термостойкость с маслом до 100 °С.

Указание на чертеже:

- 1) Плоское уплотнение
- 2) Вентиляционное отверстие только у формы В

Обзор изделий

Пробки резьбовые с измерительным щупом для масла

Номер заказа	Форма	D	D1	D3	L	L1	SW
K1101.119014	A	19	G1/4	4	7	9	17
K1101.122038	A	22	G3/8	4	7,5	10	18
K1101.128012	A	28	G1/2	4	7,5	11	24
K1101.134034	A	34	G3/4	5	9	11	30
K1101.142100	A	42	G1	5	10,5	12	36
K1101.151114	A	51	G1 1/4	5	12	13,5	42
K1101.1191415	A	19	M14X1,5	4	7	9	17
K1101.1211615	A	21	M16X1,5	4	7,5	10	18
K1101.1261815	A	26	M18X1,5	4	7,5	10	21
K1101.1282015	A	28	M20X1,5	4	8	10	24
K1101.1282215	A	28	M22X1,5	4	8	11	24
K1101.219014	B	19	G1/4	4	7	9	17
K1101.222038	B	22	G3/8	4	7,5	10	18
K1101.228012	B	28	G1/2	4	7,5	11	24
K1101.234034	B	34	G3/4	5	9	11	30
K1101.242100	B	42	G1	5	10,5	12	36
K1101.251114	B	51	G1 1/4	5	12	13,5	42
K1101.2191415	B	19	M14X1,5	4	7	9	17
K1101.2211615	B	21	M16X1,5	4	7,5	10	18
K1101.2261815	B	26	M18X1,5	4	7,5	10	21
K1101.2282015	B	28	M20X1,5	4	8	10	24