

## Шпингалеты из нержавеющей стали с управляющей ручкой

## Описание товара/фотография продукта



## Описание

**Материал:**

Нержавеющая сталь 1.4401.


**Исполнение:**

Без покрытия.

**Указание:**

Шпингалеты с управляющей ручкой. Ручка устанавливается в «правое» или «левое» положение, угол поворота при запирании — 90°. Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде. Поставляется в комплекте со стандартной гайкой из нержавеющей стали. Замок на четверть оборота поставляется в комплекте с 2-мя ключами. Ключ можно вытягивать в обоих положениях (открыто и закрыто). Каждый замок может открываться любым ключом (закрытие 1333).

## Чертежи



## Обзор изделий

Номер заказа	Приведение в действие	H	SW
K1108.1186	Ручьятка	18	27
K1108.2186	Запираемая ручьятка	18	27