

Шпингалеты для обеспечения гигиеничности

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Шпингалет из нержавеющей стали 1.4305.

Язычок шпингалета из нержавеющей стали 1.4301.

Исполнение:

Без покрытия.


Указание:

Замки на четверть оборота из нержавеющей стали с исполнительным механизмом под ключ размером 13 мм гигиенического назначения в соответствии с требованиями DIN EN ISO 14159, DIN EN 1672-2:2009*. Класс пылевлагозащиты соответствует IP69K. Отличаются особой стойкостью к моющим средствам и загрязнениям благодаря сочетанию формы со скругленными гранями, полированных поверхностей и используемого материала. Герметичность соединения между замком на четверть оборота и дверью обеспечивается невыпадающим уплотнительным кольцом из вспененного полиуретана, установленным с нижней стороны корпуса замка.

Принадлежности:

Торцовый ключ K1335.113

Чертежи



Обзор изделий

Шпингалеты для обеспечения гигиеничности

Номер заказа	Приведение в действие	H	SW
K1111.60186	хвостовик с двумя лысками	18	27

Выступ для шпингалетов

Шпингалеты для обеспечения гигиеничности

Обзор изделий

Номер заказа	A при длине корпуса H = 18	L
K1114.245X180	18	45
K1114.245X200	20	45
K1114.245X240	24	45
K1114.245X280	28	45
K1114.245X320	32	45
K1114.245X340	34	45
K1114.245X360	36	45
K1114.245X380	38	45
K1114.245X400	40	45
K1114.245X420	42	45