

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Ручка машины впечатляет массивным внешним видом, высокой устойчивостью и минимальным весом. Запатентованная система крепления позволяет осуществлять монтаж с обратной стороны — на передней стороне болтов не будет видно. С износостойчивой поверхностью, подлежащей очистке, ручка оптимально вписывается в окружающую среду.

Материал:

Овальная трубка из алюминия EN AW-6060.
Резьбовая втулка из стали.

Исполнение:

анодированный натурального цвета или с порошковым покрытием чёрного, рубинового RAL 3003 или ярко-красного RAL 3020 цвета

Указание:

Крепежный материал не входит в комплект поставки. Для надежной и продолжительной фиксации рекомендуется использовать винты с цилиндрической головкой, шестигранным углублением и резьбовым стопорным элементом.

Монтаж:

Закрепить ручку станка можно с обратной стороны. Для этого предусмотрены винты DIN с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником или винты с шестигранной головкой с резьбой размером M8.

Преимущества:


Солидный внешний вид при небольшом весе.
Элегантный, неустаревающий дизайн.
Ручка эргономичной формы.
Запатентованная система крепления для монтажа на обратной стороне.

Принадлежности:

K0869 Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением, DIN 912/DIN EN ISO 4762, резьбовой стопорный элемент
K0869 Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением, DIN 912/DIN EN ISO 4762
K0871 Болты с шестигранной головкой DIN 933/DIN-EN-ISO 4017

Ручки трубчатые, алюминий, овальные

Чертежи



Обзор изделий

Ручки трубчатые овальные из алюминия

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	A	B	D	H	L	Допустимая нагрузка Н
K0796.250083	натуральный	анодированный	250	34	M8	62	296,4	1000
K0796.300083	натуральный	анодированный	300	34	M8	62	346,4	1000
K0796.400083	натуральный	анодированный	400	34	M8	62	446,4	1000
K0796.500083	натуральный	анодированный	500	34	M8	62	546,4	1000
K0796.250081	черный	с порошковым покрытием	250	34	M8	62	296,4	1000
K0796.300081	черный	с порошковым покрытием	300	34	M8	62	346,4	1000
K0796.400081	черный	с порошковым покрытием	400	34	M8	62	446,4	1000
K0796.500081	черный	с порошковым покрытием	500	34	M8	62	546,4	1000
K0796.2500827	рубиново-красный RAL 3003	с порошковым покрытием	250	34	M8	62	296,4	1000
K0796.3000827	рубиново-красный RAL 3003	с порошковым покрытием	300	34	M8	62	346,4	1000
K0796.4000827	рубиново-красный RAL 3003	с порошковым покрытием	400	34	M8	62	446,4	1000
K0796.5000827	рубиново-красный RAL 3003	с порошковым покрытием	500	34	M8	62	546,4	1000
K0796.2500884	ярко-красный RAL 3020	с порошковым покрытием	250	34	M8	62	296,4	1000
K0796.3000884	ярко-красный RAL 3020	с порошковым покрытием	300	34	M8	62	346,4	1000
K0796.4000884	ярко-красный RAL 3020	с порошковым покрытием	400	34	M8	62	446,4	1000
K0796.5000884	ярко-красный RAL 3020	с порошковым покрытием	500	34	M8	62	546,4	1000

Указание(я) к данному товару