

Магниты с внутренней резьбой (плоская опора) из магнитотвердого феррита

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из стали.

Магнитный сердечник, магнитотвердый феррит.

Исполнение:

Корпус оцинкован.

Указание:

Экранированная система.


Диапазон температур:

макс. 200 °C

Указание на чертеже:

1) Поверхность сцепления

Чертежи



Обзор изделий

Магниты с внутренней резьбой (плоская опора) из магнитотвердого феррита

Номер заказа	D	D1	H	Сила сцепления, Н
K1394.2504	25 ±0,15	M4	7	36
K1394.3204	32 ±0,2	M4	7	75
K1394.4004	40 ±0,2	M4	8	90
K1394.5006	50 ±0,2	M6	10	170
K1394.5008	50 ±0,2	M8	10	170
K1394.6308	63 ±0,2	M8	14	290
K1394.8008	80 ±0,25	M8	18	550
K1394.8010	80 ±0,25	M10	18	550