

Ручки грибовые с внутренней резьбой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Дуропласт PF 31.

Сталь или нержавеющая сталь.

Исполнение:


Дуропласт, цвет черный, отполированный до блеска.

Сталь пассивированная синего цвета или нержавеющая сталь чистая.

Указание:

У варианта исполнения K1286.104 втулка выполнена из латуни.

Чертежи



Обзор изделий

Ручки грибовые с внутренней резьбой

Номер заказа	Материал компонента	D	D1	D2	H	H1	T
K1286.104	Латунь	M4	21	12	21	10	6
K1286.105	Автоматная сталь	M5	21	12	21	10	7,5
K1286.206	Автоматная сталь	M6	25	14	25	12	9
K1286.308	Автоматная сталь	M8	33	18	33	16	12
K1286.1104	нержавеющая сталь	M4	21	12	21	10	6
K1286.1105	нержавеющая сталь	M5	21	12	21	10	7,5
K1286.1206	нержавеющая сталь	M6	25	14	25	12	9
K1286.1308	нержавеющая сталь	M8	33	18	33	16	12