

Ручки грибовые с наружной резьбой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Дуропласт PF 31.

Сталь или нержавеющая сталь.

Исполнение:


Дуропласт, цвет черный, отполированный до блеска.

Сталь пассивированная синего цвета или нержавеющая сталь чистая.

По запросу:

Другие варианты длины болтов.

Чертежи



Обзор изделий

Ручки грибовые с наружной резьбой

Номер заказа	Материал компонента	D	D1	D2	H	H1	L
K1287.104X10	Автоматная сталь	M4	21	12	21	10	10
K1287.105X10	Автоматная сталь	M5	21	12	21	10	10
K1287.206X10	Автоматная сталь	M6	25	14	25	12	10
K1287.308X15	Автоматная сталь	M8	33	18	33	16	15
K1287.1104X10	нержавеющая сталь	M4	21	12	21	10	10
K1287.1105X10	нержавеющая сталь	M5	21	12	21	10	10
K1287.1206X10	нержавеющая сталь	M6	25	14	25	12	10
K1287.1308X15	нержавеющая сталь	M8	33	18	33	16	15

