

Шпиндель нажимной неподвижный

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Полиамид, сталь или нержавеющая сталь.

Исполнение:


Шпиндель и гайки оцинкованы.

K1442.204020 из нейлона.

Указание:

Нажимной шпиндель K1442.204020 поставляются с гайками.

Чертежи



Обзор изделий

Шпиндель нажимной неподвижный

Номер заказа	Материал основы	Форма	M	L
K1442.204020	Полиамид	A	M4	20
K1442.004025	Сталь	A	M4	25
K1442.004040	Сталь	A	M4	40
K1442.005035	Сталь	A	M5	35
K1442.006025	Сталь	A	M6	25
K1442.006050	Сталь	A	M6	50
K1442.008040	Сталь	A	M8	40
K1442.008060	Сталь	A	M8	60
K1442.010050	Сталь	A	M10	50
K1442.010080	Сталь	A	M10	80
K1442.012075	Сталь	A	M12	75

Шпиндель нажимной неподвижный

Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Форма	M	L
K1442.012100	Сталь	A	M12	100
K1442.016150	Сталь	A	M16	150
K1442.104020	нержавеющая сталь	A	M4	20
K1442.105030	нержавеющая сталь	A	M5	30
K1442.105035	нержавеющая сталь	A	M5	35
K1442.106040	нержавеющая сталь	A	M6	40
K1442.106050	нержавеющая сталь	A	M6	50
K1442.108060	нержавеющая сталь	A	M8	60
K1442.110080	нержавеющая сталь	A	M10	80