

Рукоятки зажимные нержавеющая сталь

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Стальные части, нержавеющая сталь 1.4305.
Круглая пластмассовая ручка, черная.

Исполнение:

Детали из нержавеющей стали Без покрытия.
Шаровая ручка, полированная.

Указание:

Зажимные рычаги могут использоваться для простых операций по зажиму, а также для переключения.
При этом должно быть достаточно места, чтобы зажимной рычаг мог поворачиваться на 360°.

По запросу:

Другие варианты внутренней резьбы, калибровые отверстия и специальное исполнение.
Величина А по желанию доступна с другой длиной при надбавке к цене.

Обзор изделий

Рукоятки зажимные нержавеющая сталь

Номер заказа	Вид резьбы	Форма	Размер	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	A	A2
K1444.2082	внутренняя резьба	0°	1	M8	18	24	10	25	40	-	32,5	88,1	-
K1444.2102	внутренняя резьба	0°	1	M10	18	24	10	25	40	-	32,5	88,1	-
K1444.21012	внутренняя резьба	0°	2	M10	20	28	12	32	46	-	36,5	104	-
K1444.2122	внутренняя резьба	0°	2	M12	20	28	12	32	46	-	36,5	104	-
K1444.2162	внутренняя резьба	0°	3	M16	23	33	13	32	52	-	41	126,5	-
K1444.2202	внутренняя резьба	0°	4	M20	26	41	13	32	61	-	49	128,5	-
K1444.1102	калибровое отверстие	0°	1	10	22	24	10	25	40	-	32,5	88,1	-
K1444.1122	калибровое отверстие	0°	2	12	25	28	12	32	46	-	36,5	104	-
K1444.1142	калибровое отверстие	0°	2	14	25	28	12	32	46	-	36,5	104	-
K1444.1162	калибровое отверстие	0°	3	16	28	33	13	32	52	-	41	126,5	-
K1444.1202	калибровое отверстие	0°	4	20	32	41	13	32	61	-	49	128,5	-
K1444.208	внутренняя резьба	20°	1	M8	18	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
K1444.210	внутренняя резьба	20°	1	M10	18	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
K1444.2101	внутренняя резьба	20°	2	M10	20	28	12	32	46	61	36,5	100	15
K1444.212	внутренняя резьба	20°	2	M12	20	28	12	32	46	61	36,5	100	15
K1444.216	внутренняя резьба	20°	3	M16	23	33	13	32	52	72	41	121	15
K1444.220	внутренняя резьба	20°	4	M20	26	41	13	32	61	80	49	123	15
K1444.110	калибровое отверстие	20°	1	10	22	24	10	25	40	52,5	32,5	84,5	15
K1444.112	калибровое отверстие	20°	2	12	25	28	12	32	46	61	36,5	100	15
K1444.114	калибровое отверстие	20°	2	14	25	28	12	32	46	61	36,5	100	15
K1444.116	калибровое отверстие	20°	3	16	28	33	13	32	52	72	41	121	15
K1444.120	калибровое отверстие	20°	4	20	32	41	13	32	61	80	49	123	15