

Описание товара/фотография продукта

**Описание****Материал:**

Модифицированный чугун GJL 300.

Исполнение:

Опорные поверхности и поверхности зажима шлифованные.

Указание:

Шаг координатной сетки $50 \pm 0,02$ мм.

Консоли применяются для создания модульных приспособлений. Их можно очень точно позиционировать и закреплять на приспособлениях с координатно-фиксирующими отверстиями. За счет этого расположение координатно-фиксирующих отверстий можно перенести на рабочую плоскость большей высоты.

Консоли служат базовым корпусом для зажима небольших заготовок.

Консоли типоразмера M12 крепятся призонными болтами K0815.112065.

Консоли типоразмера M16 крепятся призонными болтами K0815.116065.


Заглушки для координатно-фиксирующих отверстий заказываются отдельно.

Указание на чертеже:

- 1) Растровое отверстие
- 2) Отверстие для призонного болта

Консоли из серого чугуна с координатно-фиксирующими отверстиями

Чертежи



Обзор изделий

Консоли из серого чугуна, с координатно-фиксирующими отверстиями

Номер заказа	L	B	H	D	D1	N1=Количество растровых отв	Количество крепежных отверстий
K0809.212201515	200	150	150	12	M12	15	10
K0809.2122515201	250	150	200	12	M12	21	14
K0809.212251520	250	150	200	12	M12	21	14
K0809.216201515	200	150	150	16	M16	15	10
K0809.2162515201	250	150	200	16	M16	21	14

