

Бугельные ручки из пластмассы с функцией отключения электропитания, с одной кнопкой

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:
Пластмасса PA6.

Исполнение:
с микроструктурой, черная.

Указание:
Кнопочный переключатель с красным или зеленым светодиодом.

Форма А:
подключение с 8-полюсным штекером в монтажной плоскости основания ручки. (Штекерный соединитель поставляется (K1498) с проводом 10 м в качестве принадлежности. Необходимо заказывать отдельно.)


Форма В:
соединительный провод длиной 5 м, выходит из монтажной поверхности основания ручки.

Степень защиты: IP65 (для формы А при установленном штекерном соединителе).

Монтаж:
С обратной стороны.

Указание на чертеже:
Форма А: со штекером
Форма В: с кабелем

Чертежи



Обзор изделий

Бугельные ручки из пластмассы с функцией отключения электропитания

Бугельные ручки из пластмассы с функцией отключения электропитания, с одной кнопкой
Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет компонента	A	B	D	H	H1	H2 max .	H3	L	L1	T	Допустимая нагрузка H
K1527.11601	A	зеленый	160	26	M6	66	40	70	10	182	17	10	1000
K1527.11602	A	красный	160	26	M6	66	40	70	10	182	17	10	1000
K1527.21601	B	зеленый	160	26	M6	66	40	70	-	182	17	10	1000
K1527.21602	B	красный	160	26	M6	66	40	70	-	182	17	10	1000