

Техническое описание трубчатых ручек с функцией отключения электропитания



Тип	K1529.180	K1529.1180
Аварийный останов (2 нормально замкнутых контакта)	без	
Кнопка (1 переключающий контакт)		
Светодиод, красный/зеленый		
Аварийный останов	-	1–42 В пер./пост. тока макс. 100 мА
Кнопка	24 В пер./пост. тока макс. 1,5 А	
Рабочее напряжение светодиода	24 V DC	
Способ присоединения	8-полюсный / M12 x 1	12-полюсный / M12 x 1
Распиновка разъема (вид со стороны разъема)		
	1) белый (WH) 2) коричневый (BN) 3) зеленый (GN) 4) желтый (YE) 5) серый (GY) 6) розовый (PK) 7) синий (BU) 8) красный (RD)	1) коричневый (BN) 2) синий (BU) 3) белый (WH) 4) зеленый (GN) 5) розовый (PK) 6) желтый (YE) 7) черный (BK) 8) серый (GY) 9) красный (RD) 10) фиолетовый (VT) 11) серо-розовый (GY/PK) 12) красно-синий (RD/BU)