


Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, частичное выдвижение, грузоподъемность до 65 кг

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Направляющие из нержавеющей стали 1.4301.
Сепараторы шарикоподшипников из нержавеющей стали 1.4301.
Шары из нержавеющей стали 1.4034.

Исполнение:

Шины без покрытия.
Сепараторы шарикоподшипников без покрытия.
Шары без покрытия.

Указание для заказа:

Продается попарно.

Указание:

Ход telescopic шин с частичным выдвижением меньше монтажной длины. Фиксация в закрытом положении.
Динамическая несущая способность telescopic шин указывает на максимальную допустимую нагрузку на вертикально установленную пару telescopic шин при полном выдвижении.
Указанные значения грузоподъемности были определены при расстоянии между шинами 450 мм и касаются максимального значения при 10 000 или 80 000 циклов.


При горизонтальном монтаже грузоподъемность меньше на 75 %.

Высота головки крепежных болтов не должна превышать высоту 2,5 мм; в противном случае возникает риск столкновения с другими деталями шин.

Преимущества:

Фиксация в закрытом положении
Подходит для плоского монтажа
Легкий ход

Чертежи



Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, частичное выдвигание, грузоподъемность до 65 кг
Обзор изделий
Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, частичное выдвигание, грузоподъемность до 65 кг

Номер заказа	монтаж	Тип изделия	Грузоподъемность пары (80 000 циклов), кг	Грузоподъемность для пары (10 000 циклов), кг	Вид упаковки
K1712.0300	Боковой монтаж	Стандарт	60	65	1 шт. = 1 пара
K1712.0350	Боковой монтаж	Стандарт	57	63	1 шт. = 1 пара
K1712.0400	Боковой монтаж	Стандарт	54	59	1 шт. = 1 пара
K1712.0450	Боковой монтаж	Стандарт	50	57	1 шт. = 1 пара
K1712.0500	Боковой монтаж	Стандарт	47	53	1 шт. = 1 пара
K1712.0550	Боковой монтаж	Стандарт	45	50	1 шт. = 1 пара
K1712.0600	Боковой монтаж	Стандарт	43	46	1 шт. = 1 пара
K1712.0650	Боковой монтаж	Стандарт	41	43	1 шт. = 1 пара
K1712.0700	Боковой монтаж	Стандарт	40	42	1 шт. = 1 пара

Номер заказа	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	H	Ход S	L
K1712.0300	18	32	-	-	224	256	128	160	17,5	9,5	35,34	209	300
K1712.0350	36	32	160	192	256	288	160	192	35,5	9,5	35,34	245	350
K1712.0400	22	32	160	192	320	352	160	192	21,5	9,5	35,34	282	400
K1712.0450	8	32	224	256	384	416	224	256	7,5	9,5	35,34	320	450
K1712.0500	26	32	224	256	416	448	224	256	25,5	9,5	35,34	357	500
K1712.0550	12	32	288	320	480	512	288	320	11,5	9,5	35,34	394	550
K1712.0600	30	32	288	320	512	544	288	320	29,5	9,5	35,34	432	600
K1712.0650	16	32	352	384	576	608	352	384	15,5	9,5	35,34	469	650
K1712.0700	34	32	352	384	608	640	352	384	33,5	9,5	35,34	506	700