

19"

**Описание****Материал:**

Алюминий.

**Исполнение:**

Натуральный или черный анодированный.

**Указание для заказа:**

Крепежные материалы и посадочные шайбы заказываются отдельно.

**Монтаж:**

С обратной стороны.

**Принадлежности:**


Посадочные шайбы K0201.

## Ручки бугельные, алюминий, круглые

### Описание товара/фотография продукта



### Чертежи



### Обзор изделий

#### Ручки бугельные, алюминий, круглые

Номер заказа	Цвет основы	A	B	D	H	L	T	Допустимая нагрузка Н	Номер заказа Посадочная шайба
K0201.032041	черный	32	8	M4	32	40	10	500	K0201.4
K0201.055041	черный	55	8	M4	32	63	10	500	K0201.4
K0201.064041	черный	64	8	M4	32	72	10	500	K0201.4
K0201.076041	черный	76	8	M4	32	84	10	500	K0201.4
K0201.088041	черный	88	8	M4	32	96	10	500	K0201.4
K0201.096041	черный	96	8	M4	32	104	10	500	K0201.4
K0201.098041	черный	98	8	M4	32	106	10	500	K0201.4
K0201.100041	черный	100	8	M4	32	108	10	500	K0201.4
K0201.102041	черный	102	8	M4	32	110	10	500	K0201.4
K0201.120041	черный	120	8	M4	32	128	10	500	K0201.4
K0201.136041	черный	136	8	M4	32	144	10	500	K0201.4
K0201.055051	черный	55	10	M5	40	65	10	500	K0201.1
K0201.064051	черный	64	10	M5	40	74	10	500	K0201.1
K0201.076051	черный	76	10	M5	40	86	10	500	K0201.1
K0201.088051	черный	88	10	M5	40	98	10	500	K0201.1
K0201.096051	черный	96	10	M5	40	106	10	500	K0201.1
K0201.098051	черный	98	10	M5	40	108	10	500	K0201.1
K0201.100051	черный	100	10	M5	40	110	10	500	K0201.1
K0201.102051	черный	102	10	M5	40	112	10	500	K0201.1
K0201.120051	черный	120	10	M5	40	130	10	500	K0201.1
K0201.136051	черный	136	10	M5	40	146	10	500	K0201.1
K0201.140051	черный	140	10	M5	40	150	10	500	K0201.1
K0201.160051	черный	160	10	M5	40	170	10	500	K0201.1

## Ручки бугельные, алюминий, круглые

## Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	A	B	D	H	L	T	Допустимая нагрузка Н	Номер заказа Посадочная шайба
K0201.180051	черный	180	10	M5	40	190	10	500	K0201.1
K0201.200051	черный	200	10	M5	40	210	10	500	K0201.1
K0201.235051	черный	235	10	M5	40	245	10	500	K0201.1
K0201.250051	черный	250	10	M5	40	260	10	500	K0201.1
K0201.300051	черный	300	10	M5	40	310	10	500	K0201.1
K0201.350051	черный	350	10	M5	40	360	10	500	K0201.1
K0201.120061	черный	120	12	M6	42	132	12	500	K0201.6
K0201.136061	черный	136	12	M6	42	148	12	500	K0201.6
K0201.140061	черный	140	12	M6	42	152	12	500	K0201.6
K0201.160061	черный	160	12	M6	42	172	12	500	K0201.6
K0201.180061	черный	180	12	M6	42	192	12	500	K0201.6
K0201.200061	черный	200	12	M6	42	212	12	500	K0201.6
K0201.235061	черный	235	12	M6	42	247	12	500	K0201.6
K0201.250061	черный	250	12	M6	42	262	12	500	K0201.6
K0201.300061	черный	300	12	M6	42	312	12	500	K0201.6
K0201.350061	черный	350	12	M6	42	362	12	500	K0201.6
K0201.140081	черный	140	16	M8	58	156	12	500	-
K0201.160081	черный	160	16	M8	58	176	12	500	-
K0201.180081	черный	180	16	M8	58	196	12	500	-
K0201.200081	черный	200	16	M8	58	216	12	500	-
K0201.235081	черный	235	16	M8	58	251	12	500	-
K0201.250081	черный	250	16	M8	58	266	12	500	-
K0201.300081	черный	300	16	M8	58	316	12	500	-
K0201.350081	черный	350	16	M8	58	366	12	500	-
K0201.200101	черный	200	20	M10	70	220	19	500	-
K0201.235101	черный	235	20	M10	70	255	19	500	-
K0201.250101	черный	250	20	M10	70	270	19	500	-
K0201.300101	черный	300	20	M10	70	320	19	500	-
K0201.350101	черный	350	20	M10	70	370	19	500	-
K0201.032043	натуральный	32	8	M4	32	40	10	500	K0201.5
K0201.055043	натуральный	55	8	M4	32	63	10	500	K0201.5
K0201.064043	натуральный	64	8	M4	32	72	10	500	K0201.5
K0201.076043	натуральный	76	8	M4	32	84	10	500	K0201.5
K0201.088043	натуральный	88	8	M4	32	96	10	500	K0201.5
K0201.096043	натуральный	96	8	M4	32	104	10	500	K0201.5
K0201.098043	натуральный	98	8	M4	32	106	10	500	K0201.5
K0201.100043	натуральный	100	8	M4	32	108	10	500	K0201.5
K0201.102043	натуральный	102	8	M4	32	110	10	500	K0201.5
K0201.120043	натуральный	120	8	M4	32	128	10	500	K0201.5
K0201.136043	натуральный	136	8	M4	32	144	10	500	K0201.5
K0201.055053	натуральный	55	10	M5	40	65	10	500	K0201.3
K0201.064053	натуральный	64	10	M5	40	74	10	500	K0201.3
K0201.076053	натуральный	76	10	M5	40	86	10	500	K0201.3
K0201.088053	натуральный	88	10	M5	40	98	10	500	K0201.3
K0201.096053	натуральный	96	10	M5	40	106	10	500	K0201.3
K0201.098053	натуральный	98	10	M5	40	108	10	500	K0201.3
K0201.100053	натуральный	100	10	M5	40	110	10	500	K0201.3
K0201.102053	натуральный	102	10	M5	40	112	10	500	K0201.3
K0201.120053	натуральный	120	10	M5	40	130	10	500	K0201.3
K0201.136053	натуральный	136	10	M5	40	146	10	500	K0201.3
K0201.140053	натуральный	140	10	M5	40	150	10	500	K0201.3
K0201.160053	натуральный	160	10	M5	40	170	10	500	K0201.3
K0201.180053	натуральный	180	10	M5	40	190	10	500	K0201.3
K0201.200053	натуральный	200	10	M5	40	210	10	500	K0201.3
K0201.235053	натуральный	235	10	M5	40	245	10	500	K0201.3
K0201.250053	натуральный	250	10	M5	40	260	10	500	K0201.3
K0201.300053	натуральный	300	10	M5	40	310	10	500	K0201.3
K0201.350053	натуральный	350	10	M5	40	360	10	500	K0201.3
K0201.120063	натуральный	120	12	M6	42	132	12	500	K0201.7
K0201.136063	натуральный	136	12	M6	42	148	12	500	K0201.7
K0201.140063	натуральный	140	12	M6	42	152	12	500	K0201.7

## Ручки бугельные, алюминий, круглые

## Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	A	B	D	H	L	T	Допустимая нагрузка Н	Номер заказа Посадочная шайба
K0201.160063	натуральный	160	12	M6	42	172	12	500	K0201.7
K0201.180063	натуральный	180	12	M6	42	192	12	500	K0201.7
K0201.200063	натуральный	200	12	M6	42	212	12	500	K0201.7
K0201.235063	натуральный	235	12	M6	42	247	12	500	K0201.7
K0201.250063	натуральный	250	12	M6	42	262	12	500	K0201.7
K0201.300063	натуральный	300	12	M6	42	312	12	500	K0201.7
K0201.350063	натуральный	350	12	M6	42	362	12	500	K0201.7
K0201.140083	натуральный	140	16	M8	58	156	12	500	-
K0201.160083	натуральный	160	16	M8	58	176	12	500	-
K0201.180083	натуральный	180	16	M8	58	196	12	500	-
K0201.200083	натуральный	200	16	M8	58	216	12	500	-
K0201.235083	натуральный	235	16	M8	58	251	12	500	-
K0201.250083	натуральный	250	16	M8	58	266	12	500	-
K0201.300083	натуральный	300	16	M8	58	316	12	500	-
K0201.350083	натуральный	350	16	M8	58	366	12	500	-
K0201.200103	натуральный	200	20	M10	70	220	19	500	-
K0201.235103	натуральный	235	20	M10	70	255	19	500	-
K0201.250103	натуральный	250	20	M10	70	270	19	500	-
K0201.300103	натуральный	300	20	M10	70	320	19	500	-
K0201.350103	натуральный	350	20	M10	70	370	19	500	-