

Крестообразные рукоятки из пластмассы, обнаруживаемые металлодетектором, с выступающей стальной втулкой, форма L: наружная резьба

Описание товара/фотография продукта

MD



Описание

Описание продукта:

Обнаруживаемая металлодетектором промышленная фурнитура изготавливается из пластмассового гранулята, отвечающего требованиям EU10/2011 и FDA.

Специальные добавки в пластмассовом грануляте позволяют с помощью металлодетектора (индукционная технология) обнаруживать частицы размером от 0,027 см³ (3 x 3 x 3 мм) в больших пластмассовых фрагментах. Это позволяет идентифицировать пластмассовые фрагменты обнаруживаемой металлодетектором промышленной фурнитуры в восприимчивых сферах производства, например при обработке пищевых продуктов, и существенно снизить риск производственного брака или рекламаций.

Материал:

Термопласт (армированный стекловолокном полиамид), обнаруживаемый металлодетектором, соответствует EU10/2011 и FDA.

Стальные части из нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение:

Термопласт, RAL 7021 — черно-серый.

Стальные части из чистой нержавеющей стали.

Указание:

Крестообразные рукоятки с выступающей стальной втулкой и внутренней резьбой предназначены в первую очередь для поперечных штифтовых соединений.

Применение:

- Пищевая промышленность
- Фармацевтическая промышленность
- Упаковочная промышленность

Диапазон температур:

от -20 до +100 °C.

Преимущества:

Обнаруживаемый металлодетектором.

Обнаруживаемый объем: $\geq 0,027$ см³.


Материалы, совместимые с пищевыми продуктами.

По запросу:

Специальное исполнение.

Крестообразные рукоятки из пластмассы, обнаруживаемые металлодетектором, с выступающей стальной втулкой, форма L: наружная резьба

Чертежи



Обзор изделий

| Номер заказа | Форма | Материал компонента | Поверхность компонента | Цвет основы | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | Допуск / Сертификация |
|---------------------|-------|---------------------|------------------------|----------------------|-----|----|------|----|----|-----|----|-----------------------|
| K1794.1425053175X10 | L | нержавеющая сталь | зачищенный | чёрно-серый RAL 7021 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 10 | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1425053175X15 | L | нержавеющая сталь | зачищенный | чёрно-серый RAL 7021 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 15 | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1425053175X20 | L | нержавеющая сталь | зачищенный | чёрно-серый RAL 7021 | M5 | 25 | 10 | 18 | 9 | 7 | 20 | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1432063175X10 | L | нержавеющая сталь | зачищенный | чёрно-серый RAL 7021 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 10 | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1432063175X15 | L | нержавеющая сталь | зачищенный | чёрно-серый RAL 7021 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 15 | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1432063175X20 | L | нержавеющая сталь | зачищенный | чёрно-серый RAL 7021 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 20 | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1432063175X25 | L | нержавеющая сталь | зачищенный | чёрно-серый RAL 7021 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 25 | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1432063175X30 | L | нержавеющая сталь | зачищенный | чёрно-серый RAL 7021 | M6 | 32 | 13,5 | 22 | 12 | 9,5 | 30 | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1440083175X15 | L | нержавеющая сталь | зачищенный | чёрно-серый RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 15 | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1440083175X20 | L | нержавеющая сталь | зачищенный | чёрно-серый RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 20 | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1440083175X25 | L | нержавеющая сталь | зачищенный | чёрно-серый RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 25 | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1440083175X30 | L | нержавеющая сталь | зачищенный | чёрно-серый RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 30 | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1440083175X40 | L | нержавеющая сталь | зачищенный | чёрно-серый RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 40 | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1440083175X50 | L | нержавеющая сталь | зачищенный | чёрно-серый RAL 7021 | M8 | 40 | 13,5 | 26 | 14 | 10 | 50 | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1450103175X20 | L | нержавеющая сталь | зачищенный | чёрно-серый RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 20 | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1450103175X25 | L | нержавеющая сталь | зачищенный | чёрно-серый RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 25 | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1450103175X30 | L | нержавеющая сталь | зачищенный | чёрно-серый RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 30 | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1450103175X40 | L | нержавеющая сталь | зачищенный | чёрно-серый RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 40 | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1450103175X50 | L | нержавеющая сталь | зачищенный | чёрно-серый RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 50 | FDA + EU10/2011 |
| K1794.1450103175X60 | L | нержавеющая сталь | зачищенный | чёрно-серый RAL 7021 | M10 | 50 | 19 | 32 | 18 | 12 | 60 | FDA + EU10/2011 |

**Крестообразные рукоятки из пластмассы, обнаруживаемые металлодетектором,
с выступающей стальной втулкой, форма L: наружная резьба**

Обзор изделий
