


Arbre d'adaptation

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier de traitement.

Finition :

Bruni.

Nota :

Pour régler la largeur de serrage.

Livraison avec écrou de liaison.


Les broches d'adaptation sont rattachées aux mors de serrage via des perçages latéraux.

Une broche d'adaptation doit être montée sur chaque étai de bridage 5 axes/ KIPPflexX.

Indication de dessin :

- 1) Largeur de serrage 20-72 mm, Broche d'adaptation 60 mm + broche fileté
- 2) Largeur de serrage 72-135 mm, Broche d'adaptation 60 mm + broche de rallonge 60 mm + broche fileté
- 3) Largeur de serrage 80-140 mm, Broche d'adaptation 120 mm + broche fileté
- 4) Largeur de serrage 140-200 mm, Broche d'adaptation 180 mm + broche fileté
- 5) Largeur de serrage 140-200 mm, Broche d'adaptation 120 mm + broche de rallonge 60 mm + broche fileté
- 6) Largeur de serrage 200-260 mm, Broche d'adaptation 180 mm + broche de rallonge 60 mm + broche fileté
- 7) Largeur de serrage 200-260 mm, Broche d'adaptation 120 mm + broche de rallonge 120 mm + broche fileté
- 8) Largeur de serrage 260-320 mm, Broche d'adaptation 180 mm + broche de rallonge 120 mm + broche fileté
- 9) Largeur de serrage 260-320 mm, Broche d'adaptation 120 mm + broche de rallonge 120 mm + broche de rallonge 60 mm + broche fileté
- 10) Largeur de serrage 320-380 mm, Broche d'adaptation 180 mm + broche de rallonge 120 mm + broche de rallonge 60 mm + broche fileté

Dessins



Arbre d'adaptation

Aperçu des articles

Référence	A	D	L1	Plage de serrage
K0991.060	56	38	74	20-80
K0991.120	116	38	134	80-140
K0991.180	176	38	194	140-200